Vista geral de fa-
mílias de produto



miniTwin

A menor cortina de luz com o maior nível de proteção

SICK
Sensor Intelligence.



Visão geral dos dados técnicos

Nível de segurança	PL c, SIL 1, Tipo 2 PL e, SIL 3, Tipo 4
Resolução	14 mm ... 34 mm (Depende do tipo)
Alcance	8 m / 5 m (Depende do tipo)
Altura do campo de proteção	120 mm ... 1.200 mm (Depende do tipo)
Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente de funcionamento	–20 °C ... +55 °C

Descrição do produto

Já faz mais de 10 anos que a SICK escreve a sua história de sucesso com o miniTwin – a cortina de luz de segurança em formato miniatura – na segurança em pontos de perigo para a proteção dos dedos e das mãos. Os seus dois Twin-Sticks, nos quais estão montados simetricamente, pela primeira vez, o emissor e o receptor numa carcaça compacta, já obtiveram várias distinções. Um dos Twin-Sticks é montado defronte ao outro, num giro de 180 graus. Desta maneira, forma-se um campo de proteção seguro. A forma miniatura do miniTwin, a possibilidade de ligação em cascata, bem como suas variadas alturas do campo de proteção economizam espaço na área de produção e permitem curtas distâncias de segurança. Este pequeno realiza coisas grandes: ele funciona também em caso de fortes choques e vibrações bem como em temperaturas de até –20 °Celsius.

Em síntese

- Twin-Sticks: emissor e receptor alojados em carcaça compacta
- Diferentes alturas do campo de proteção, com escalonamento de 60 mm cada
- Diagnóstico por meio da visualização do campo de proteção
- Colocação em operação e alinhamento com ajuda de LEDs coloridos, configuração sem software
- É possível a ligação em cascata
- Suportes específicos da aplicação

Seu proveito

- Beneficie-se de uma integração ótima em sua máquina, graças à forma em miniatura
- Reduza os seus gastos na encomenda, na logística, no manuseio e na manutenção pelo baixo número de componentes, todos padronizados
- Aumente a produtividade de seu pessoal pela ergonomia ideal no trabalho. Com o miniTwin, o seu pessoal pode trabalhar desimpedidamente nas máquinas, de modo que os processos de produção são acelerados.
- Aproveite as vantagens de um diagnóstico rápido
- Economize tempo e recursos graças à colocação em operação e configuração simples
- Elimine zonas mortas
- Reduza o tempo de montagem

Áreas de aplicação

- Indústria de embalagens
- Indústria de alimentos e bebidas
- Manufatura flexível
- Sistema de transportadores e de armazenamento
- Indústria eletrônica
- Indústria automotiva e fornecedores

Informações do pedido

Outras versões do aparelho e acessórios ➜ www.sick.com/miniTwin

miniTwin2 como dispositivo autônomo

- **Tipo de fixação:** Suporte O-Fix
- **Conexão do sistema:** Conector macho M12, 5 pinos

Resolução	Comprimento do cabo	Altura do campo de proteção	Tipo	Nº de artigo
14 mm	160 mm	120 mm	C2MT-01214BBC03BB0	1207923
		180 mm	C2MT-01814BBC03BB0	1207924
	350 mm	240 mm	C2MT-02414BBC03DB0	1207925
		300 mm	C2MT-03014BBC03DB0	1207926
		360 mm	C2MT-03614BBC03DB0	1207927
		420 mm	C2MT-04214BBC03DB0	1207928
		480 mm	C2MT-04814BBC03DB0	1207929
		540 mm	C2MT-05414BBC03DB0	1207930
	700 mm	600 mm	C2MT-06014BBC03FB0	1207931
		660 mm	C2MT-06614BBC03FB0	1207932
		720 mm	C2MT-07214BBC03FB0	1207933
		780 mm	C2MT-07814BBC03FB0	1207934
		840 mm	C2MT-08414BBC03FB0	1207935
		900 mm	C2MT-09014BBC03FB0	1207936
		960 mm	C2MT-09614BBC03FB0	1207937
		1.020 mm	C2MT-10214BBC03FB0	1207938
		1.080 mm	C2MT-10814BBC03FB0	1207939
		1.140 mm	C2MT-11414BBC03FB0	1207940
		1.200 mm	C2MT-12014BBC03FB0	1207941

Resolução	Comprimento do cabo	Altura do campo de proteção	Tipo	Nº de artigo
24 mm	160 mm	120 mm	C2MT-01224BBC03BB0	1207942
		180 mm	C2MT-01824BBC03BB0	1207943
	350 mm	240 mm	C2MT-02424BBC03DB0	1207944
		300 mm	C2MT-03024BBC03DB0	1207945
		360 mm	C2MT-03624BBC03DB0	1207946
		420 mm	C2MT-04224BBC03DB0	1207947
		480 mm	C2MT-04824BBC03DB0	1207948
		540 mm	C2MT-05424BBC03DB0	1207949
	700 mm	600 mm	C2MT-06024BBC03FB0	1207950
		660 mm	C2MT-06624BBC03FB0	1207951
		720 mm	C2MT-07224BBC03FB0	1207952
		780 mm	C2MT-07824BBC03FB0	1207953
		840 mm	C2MT-08424BBC03FB0	1207954
		900 mm	C2MT-09024BBC03FB0	1207955
		960 mm	C2MT-09624BBC03FB0	1207956
		1.020 mm	C2MT-10224BBC03FB0	1207957
		1.080 mm	C2MT-10824BBC03FB0	1207958
		1.140 mm	C2MT-11424BBC03FB0	1207959
		1.200 mm	C2MT-12024BBC03FB0	1207960
34 mm	160 mm	120 mm	C2MT-01234BBC03BB0	1207961
		180 mm	C2MT-01834BBC03BB0	1207962
	350 mm	240 mm	C2MT-02434BBC03DB0	1207963
		300 mm	C2MT-03034BBC03DB0	1207964
		360 mm	C2MT-03634BBC03DB0	1207965
		420 mm	C2MT-04234BBC03DB0	1207966
		480 mm	C2MT-04834BBC03DB0	1207967
		540 mm	C2MT-05434BBC03DB0	1207968
	700 mm	600 mm	C2MT-06034BBC03FB0	1207969
		660 mm	C2MT-06634BBC03FB0	1207970
		720 mm	C2MT-07234BBC03FB0	1207971
		780 mm	C2MT-07834BBC03FB0	1207972
		840 mm	C2MT-08434BBC03FB0	1207973
		900 mm	C2MT-09034BBC03FB0	1207974
		960 mm	C2MT-09634BBC03FB0	1207975
		1.020 mm	C2MT-10234BBC03FB0	1207976
		1.080 mm	C2MT-10834BBC03FB0	1207977
		1.140 mm	C2MT-11434BBC03FB0	1207978
		1.200 mm	C2MT-12034BBC03FB0	1207979

miniTwin2 como dispositivo autônomo, miniTwin2 como último Guest para cascata dupla e tripla

- **Tipo de fixação:** Suporte C-Fix ou L-Fix
- **Conexão do sistema:** Conector macho M12, 5 pinos

Resolução	Comprimento do cabo	Altura do campo de proteção	Tipo	Nº de artigo
14 mm	160 mm	120 mm	C2MT-01214BBC03BE0	1207793
		180 mm	C2MT-01814BBC03BE0	1207794
	350 mm	240 mm	C2MT-02414BBC03DE0	1207795
		300 mm	C2MT-03014BBC03DE0	1207796
		360 mm	C2MT-03614BBC03DE0	1207797
		420 mm	C2MT-04214BBC03DE0	1207798
		480 mm	C2MT-04814BBC03DE0	1207799
		540 mm	C2MT-05414BBC03DE0	1207800
	700 mm	600 mm	C2MT-06014BBC03FE0	1207801
		660 mm	C2MT-06614BBC03FE0	1207802
		720 mm	C2MT-07214BBC03FE0	1207803
		780 mm	C2MT-07814BBC03FE0	1207813
		840 mm	C2MT-08414BBC03FE0	1207814
		900 mm	C2MT-09014BBC03FE0	1207816
		960 mm	C2MT-09614BBC03FE0	1207817
		1.020 mm	C2MT-10214BBC03FE0	1207818
		1.080 mm	C2MT-10814BBC03FE0	1207819
		1.140 mm	C2MT-11414BBC03FE0	1207820
		1.200 mm	C2MT-12014BBC03FE0	1207821
24 mm	160 mm	120 mm	C2MT-01224BBC03BE0	1207822
		180 mm	C2MT-01824BBC03BE0	1207823
	350 mm	240 mm	C2MT-02424BBC03DE0	1207824
		300 mm	C2MT-03024BBC03DE0	1207825
		360 mm	C2MT-03624BBC03DE0	1207832
		420 mm	C2MT-04224BBC03DE0	1207833
		480 mm	C2MT-04824BBC03DE0	1207834
		540 mm	C2MT-05424BBC03DE0	1207835
	700 mm	600 mm	C2MT-06024BBC03FE0	1207836
		660 mm	C2MT-06624BBC03FE0	1207837
		720 mm	C2MT-07224BBC03FE0	1207838
		780 mm	C2MT-07824BBC03FE0	1207839
		840 mm	C2MT-08424BBC03FE0	1207840
		900 mm	C2MT-09024BBC03FE0	1207841
		960 mm	C2MT-09624BBC03FE0	1207842
		1.020 mm	C2MT-10224BBC03FE0	1207843
		1.080 mm	C2MT-10824BBC03FE0	1207844
		1.140 mm	C2MT-11424BBC03FE0	1207845
		1.200 mm	C2MT-12024BBC03FE0	1207846

Resolução	Comprimento do cabo	Altura do campo de proteção	Tipo	Nº de artigo
34 mm	160 mm	120 mm	C2MT-01234BBC03BE0	1207847
		180 mm	C2MT-01834BBC03BE0	1207848
	350 mm	240 mm	C2MT-02434BBC03DE0	1207849
		300 mm	C2MT-03034BBC03DE0	1207850
		360 mm	C2MT-03634BBC03DE0	1207851
		420 mm	C2MT-04234BBC03DE0	1207852
		480 mm	C2MT-04834BBC03DE0	1207853
		540 mm	C2MT-05434BBC03DE0	1207854
	700 mm	600 mm	C2MT-06034BBC03FE0	1207855
		660 mm	C2MT-06634BBC03FE0	1207856
		720 mm	C2MT-07234BBC03FE0	1207857
		780 mm	C2MT-07834BBC03FE0	1207858
		840 mm	C2MT-08434BBC03FE0	1207859
		900 mm	C2MT-09034BBC03FE0	1207860
		960 mm	C2MT-09634BBC03FE0	1207861
		1.020 mm	C2MT-10234BBC03FE0	1207862
		1.080 mm	C2MT-10834BBC03FE0	1207863
		1.140 mm	C2MT-11434BBC03FE0	1207864
		1.200 mm	C2MT-12034BBC03FE0	1207865

miniTwin2 como Host para cascata dupla e tripla, miniTwin2 como Guest central para cascata tripla

- **Tipo de fixação:** Suporte C-Fix ou L-Fix
- **Conexão do sistema:** Conector macho M12, 5 pinos
- **Conexão de expansão:** Conector fêmea M12, 5 pinos

Resolução	Comprimento do cabo	Altura do campo de proteção	Tipo	Nº de artigo
14 mm	160 mm	120 mm	C2MT-01214BBC04BE0	1207866
		180 mm	C2MT-01814BBC04BE0	1207867
	350 mm	240 mm	C2MT-02414BBC04DE0	1207868
		300 mm	C2MT-03014BBC04DE0	1207869
		360 mm	C2MT-03614BBC04DE0	1207870
		420 mm	C2MT-04214BBC04DE0	1207871
		480 mm	C2MT-04814BBC04DE0	1207872
		540 mm	C2MT-05414BBC04DE0	1207873
	700 mm	600 mm	C2MT-06014BBC04FE0	1207874
		660 mm	C2MT-06614BBC04FE0	1207875
		720 mm	C2MT-07214BBC04FE0	1207876
		780 mm	C2MT-07814BBC04FE0	1207877
		840 mm	C2MT-08414BBC04FE0	1207878
		900 mm	C2MT-09014BBC04FE0	1207879
		960 mm	C2MT-09614BBC04FE0	1207880
		1.020 mm	C2MT-10214BBC04FE0	1207881
		1.080 mm	C2MT-10814BBC04FE0	1207882
		1.140 mm	C2MT-11414BBC04FE0	1207883
		1.200 mm	C2MT-12014BBC04FE0	1207884

Resolução	Comprimento do cabo	Altura do campo de proteção	Tipo	Nº de artigo
24 mm	160 mm	120 mm	C2MT-01224BBC04BE0	1207885
		180 mm	C2MT-01824BBC04BE0	1207886
	350 mm	240 mm	C2MT-02424BBC04DE0	1207887
		300 mm	C2MT-03024BBC04DE0	1207888
		360 mm	C2MT-03624BBC04DE0	1207889
		420 mm	C2MT-04224BBC04DE0	1207890
		480 mm	C2MT-04824BBC04DE0	1207891
		540 mm	C2MT-05424BBC04DE0	1207892
	700 mm	600 mm	C2MT-06024BBC04FE0	1207893
		660 mm	C2MT-06624BBC04FE0	1207894
		720 mm	C2MT-07224BBC04FE0	1207895
		780 mm	C2MT-07824BBC04FE0	1207896
		840 mm	C2MT-08424BBC04FE0	1207897
		900 mm	C2MT-09024BBC04FE0	1207898
		960 mm	C2MT-09624BBC04FE0	1207899
		1.020 mm	C2MT-10224BBC04FE0	1207900
		1.080 mm	C2MT-10824BBC04FE0	1207901
		1.140 mm	C2MT-11424BBC04FE0	1207902
		1.200 mm	C2MT-12024BBC04FE0	1207903
34 mm	160 mm	120 mm	C2MT-01234BBC04BE0	1207904
		180 mm	C2MT-01834BBC04BE0	1207905
	350 mm	240 mm	C2MT-02434BBC04DE0	1207906
		300 mm	C2MT-03034BBC04DE0	1207907
		360 mm	C2MT-03634BBC04DE0	1207908
		420 mm	C2MT-04234BBC04DE0	1207909
		480 mm	C2MT-04834BBC04DE0	1207910
		540 mm	C2MT-05434BBC04DE0	1207911
	700 mm	600 mm	C2MT-06034BBC04FE0	1207912
		660 mm	C2MT-06634BBC04FE0	1207913
		720 mm	C2MT-07234BBC04FE0	1207914
		780 mm	C2MT-07834BBC04FE0	1207915
		840 mm	C2MT-08434BBC04FE0	1207916
		900 mm	C2MT-09034BBC04FE0	1207917
		960 mm	C2MT-09634BBC04FE0	1207918
		1.020 mm	C2MT-10234BBC04FE0	1207919
		1.080 mm	C2MT-10834BBC04FE0	1207920
		1.140 mm	C2MT-11434BBC04FE0	1207921
		1.200 mm	C2MT-12034BBC04FE0	1207922

miniTwin4 como dispositivo autônomo

- **Tipo de fixação:** Suporte O-Fix
- **Conexão do sistema:** Conector macho M12, 5 pinos

Resolução	Comprimento do cabo	Altura do campo de proteção	Tipo	Nº de artigo
14 mm	160 mm	120 mm	C4MT-01214ABB03BB0	1206951
		180 mm	C4MT-01814ABB03BB0	1206945
	350 mm	240 mm	C4MT-02414ABB03DB0	1206954
		300 mm	C4MT-03014ABB03DB0	1206953
		360 mm	C4MT-03614ABB03DB0	1206955
		420 mm	C4MT-04214ABB03DB0	1206956
		480 mm	C4MT-04814ABB03DB0	1206957
		540 mm	C4MT-05414ABB03DB0	1206958
	700 mm	600 mm	C4MT-06014ABB03FB0	1206959
		660 mm	C4MT-06614ABB03FB0	1206960
		720 mm	C4MT-07214ABB03FB0	1206961
		780 mm	C4MT-07814ABB03FB0	1206962
		840 mm	C4MT-08414ABB03FB0	1206963
		900 mm	C4MT-09014ABB03FB0	1206964
		960 mm	C4MT-09614ABB03FB0	1206965
		1.020 mm	C4MT-10214ABB03FB0	1206966
		1.080 mm	C4MT-10814ABB03FB0	1206967
		1.140 mm	C4MT-11414ABB03FB0	1206968
		1.200 mm	C4MT-12014ABB03FB0	1206969
24 mm	160 mm	120 mm	C4MT-01224ABB03BB0	1207318
		180 mm	C4MT-01824ABB03BB0	1207177
	350 mm	240 mm	C4MT-02424ABB03DB0	1207319
		300 mm	C4MT-03024ABB03DB0	1207320
		360 mm	C4MT-03624ABB03DB0	1207321
		420 mm	C4MT-04224ABB03DB0	1207322
		480 mm	C4MT-04824ABB03DB0	1207178
		540 mm	C4MT-05424ABB03DB0	1207323
	700 mm	600 mm	C4MT-06024ABB03FB0	1207324
		660 mm	C4MT-06624ABB03FB0	1207325
		720 mm	C4MT-07224ABB03FB0	1207326
		780 mm	C4MT-07824ABB03FB0	1207327
		840 mm	C4MT-08424ABB03FB0	1207328
		900 mm	C4MT-09024ABB03FB0	1207329
		960 mm	C4MT-09624ABB03FB0	1207330
		1.020 mm	C4MT-10224ABB03FB0	1207331
		1.080 mm	C4MT-10824ABB03FB0	1207332
		1.140 mm	C4MT-11424ABB03FB0	1207180
		1.200 mm	C4MT-12024ABB03FB0	1207333

Resolução	Comprimento do cabo	Altura do campo de proteção	Tipo	Nº de artigo
34 mm	160 mm	120 mm	C4MT-01234ABB03BB0	1207334
		180 mm	C4MT-01834ABB03BB0	1207335
	350 mm	240 mm	C4MT-02434ABB03DB0	1207336
		300 mm	C4MT-03034ABB03DB0	1207337
		360 mm	C4MT-03634ABB03DB0	1207338
		420 mm	C4MT-04234ABB03DB0	1207339
		480 mm	C4MT-04834ABB03DB0	1207340
		540 mm	C4MT-05434ABB03DB0	1207341
	700 mm	600 mm	C4MT-06034ABB03FB0	1207342
		660 mm	C4MT-06634ABB03FB0	1207343
		720 mm	C4MT-07234ABB03FB0	1207344
		780 mm	C4MT-07834ABB03FB0	1207345
		840 mm	C4MT-08434ABB03FB0	1207346
		900 mm	C4MT-09034ABB03FB0	1207347
		960 mm	C4MT-09634ABB03FB0	1207348
		1.020 mm	C4MT-10234ABB03FB0	1207349
		1.080 mm	C4MT-10834ABB03FB0	1207350
		1.140 mm	C4MT-11434ABB03FB0	1207351
		1.200 mm	C4MT-12034ABB03FB0	1207169

miniTwin4 como dispositivo autônomo, miniTwin4 como último Guest para cascata dupla e tripla

- **Tipo de fixação:** Suporte C-Fix ou L-Fix
- **Conexão do sistema:** Conector macho M12, 5 pinos

Resolução	Comprimento do cabo	Altura do campo de proteção	Tipo	Nº de artigo
14 mm	160 mm	120 mm	C4MT-01214ABB03BE0	1207094
		180 mm	C4MT-01814ABB03BE0	1207097
	350 mm	240 mm	C4MT-02414ABB03DE0	1207098
		300 mm	C4MT-03014ABB03DE0	1207099
		360 mm	C4MT-03614ABB03DE0	1207100
		420 mm	C4MT-04214ABB03DE0	1207101
		480 mm	C4MT-04814ABB03DE0	1207102
		540 mm	C4MT-05414ABB03DE0	1207103
	700 mm	600 mm	C4MT-06014ABB03FE0	1207104
		660 mm	C4MT-06614ABB03FE0	1207105
		720 mm	C4MT-07214ABB03FE0	1207106
		780 mm	C4MT-07814ABB03FE0	1207107
		840 mm	C4MT-08414ABB03FE0	1207108
		900 mm	C4MT-09014ABB03FE0	1207109
		960 mm	C4MT-09614ABB03FE0	1207110
		1.020 mm	C4MT-10214ABB03FE0	1207111
		1.080 mm	C4MT-10814ABB03FE0	1207112
		1.140 mm	C4MT-11414ABB03FE0	1207113
		1.200 mm	C4MT-12014ABB03FE0	1207114
24 mm	160 mm	120 mm	C4MT-01224ABB03BE0	1207222
		180 mm	C4MT-01824ABB03BE0	1207223
	350 mm	240 mm	C4MT-02424ABB03DE0	1207224
		300 mm	C4MT-03024ABB03DE0	1207225
		360 mm	C4MT-03624ABB03DE0	1207227
		420 mm	C4MT-04224ABB03DE0	1207228
		480 mm	C4MT-04824ABB03DE0	1207229
		540 mm	C4MT-05424ABB03DE0	1207230
	700 mm	600 mm	C4MT-06024ABB03FE0	1207231
		660 mm	C4MT-06624ABB03FE0	1207232
		720 mm	C4MT-07224ABB03FE0	1207233
		780 mm	C4MT-07824ABB03FE0	1207234
		840 mm	C4MT-08424ABB03FE0	1207235
		900 mm	C4MT-09024ABB03FE0	1207236
		960 mm	C4MT-09624ABB03FE0	1207237
		1.020 mm	C4MT-10224ABB03FE0	1207238
		1.080 mm	C4MT-10824ABB03FE0	1207239
		1.140 mm	C4MT-11424ABB03FE0	1207240
		1.200 mm	C4MT-12024ABB03FE0	1207241

Resolução	Comprimento do cabo	Altura do campo de proteção	Tipo	Nº de artigo
34 mm	160 mm	120 mm	C4MT-01234ABB03BE0	1207242
		180 mm	C4MT-01834ABB03BE0	1207243
	350 mm	240 mm	C4MT-02434ABB03DE0	1207244
		300 mm	C4MT-03034ABB03DE0	1207245
		360 mm	C4MT-03634ABB03DE0	1207246
		420 mm	C4MT-04234ABB03DE0	1207247
		480 mm	C4MT-04834ABB03DE0	1207248
		540 mm	C4MT-05434ABB03DE0	1207249
	700 mm	600 mm	C4MT-06034ABB03FE0	1207250
		660 mm	C4MT-06634ABB03FE0	1207251
		720 mm	C4MT-07234ABB03FE0	1207252
		780 mm	C4MT-07834ABB03FE0	1207253
		840 mm	C4MT-08434ABB03FE0	1207254
		900 mm	C4MT-09034ABB03FE0	1207255
		960 mm	C4MT-09634ABB03FE0	1207256
		1.020 mm	C4MT-10234ABB03FE0	1207257
		1.080 mm	C4MT-10834ABB03FE0	1207258
		1.140 mm	C4MT-11434ABB03FE0	1207259
		1.200 mm	C4MT-12034ABB03FE0	1207260

miniTwin4 como Host para cascata dupla e tripla, miniTwin4 como Guest central para cascata tripla

- **Tipo de fixação:** Suporte C-Fix ou L-Fix
- **Conexão do sistema:** Conector macho M12, 5 pinos
- **Conexão de expansão:** Conector fêmea M12, 5 pinos

Resolução	Comprimento do cabo	Altura do campo de proteção	Tipo	Nº de artigo
14 mm	160 mm	120 mm	C4MT-01214ABB04BE0	1207115
		180 mm	C4MT-01814ABB04BE0	1207116
	350 mm	240 mm	C4MT-02414ABB04DE0	1207117
		300 mm	C4MT-03014ABB04DE0	1207118
		360 mm	C4MT-03614ABB04DE0	1207119
		420 mm	C4MT-04214ABB04DE0	1207120
		480 mm	C4MT-04814ABB04DE0	1207121
		540 mm	C4MT-05414ABB04DE0	1207122
	700 mm	600 mm	C4MT-06014ABB04FE0	1207123
		660 mm	C4MT-06614ABB04FE0	1207124
		720 mm	C4MT-07214ABB04FE0	1207125
		780 mm	C4MT-07814ABB04FE0	1207126
		840 mm	C4MT-08414ABB04FE0	1207127
		900 mm	C4MT-09014ABB04FE0	1207128
		960 mm	C4MT-09614ABB04FE0	1207129
		1.020 mm	C4MT-10214ABB04FE0	1207130
		1.080 mm	C4MT-10814ABB04FE0	1207131
		1.140 mm	C4MT-11414ABB04FE0	1207132
		1.200 mm	C4MT-12014ABB04FE0	1207133

Resolução	Comprimento do cabo	Altura do campo de proteção	Tipo	Nº de artigo
24 mm	160 mm	120 mm	C4MT-01224ABB04BE0	1207168
		180 mm	C4MT-01824ABB04BE0	1207283
	350 mm	240 mm	C4MT-02424ABB04DE0	1207284
		300 mm	C4MT-03024ABB04DE0	1207285
		360 mm	C4MT-03624ABB04DE0	1207286
		420 mm	C4MT-04224ABB04DE0	1207287
		480 mm	C4MT-04824ABB04DE0	1207181
		540 mm	C4MT-05424ABB04DE0	1207288
	700 mm	600 mm	C4MT-06024ABB04FE0	1207289
		660 mm	C4MT-06624ABB04FE0	1207290
		720 mm	C4MT-07224ABB04FE0	1207291
		780 mm	C4MT-07824ABB04FE0	1207292
		840 mm	C4MT-08424ABB04FE0	1207293
		900 mm	C4MT-09024ABB04FE0	1207294
		960 mm	C4MT-09624ABB04FE0	1207295
		1.020 mm	C4MT-10224ABB04FE0	1207296
		1.080 mm	C4MT-10824ABB04FE0	1207297
		1.140 mm	C4MT-11424ABB04FE0	1207298
		1.200 mm	C4MT-12024ABB04FE0	1207299
34 mm	160 mm	120 mm	C4MT-01234ABB04BE0	1207300
		180 mm	C4MT-01834ABB04BE0	1207301
	350 mm	240 mm	C4MT-02434ABB04DE0	1207302
		300 mm	C4MT-03034ABB04DE0	1207303
		360 mm	C4MT-03634ABB04DE0	1207304
		420 mm	C4MT-04234ABB04DE0	1207305
		480 mm	C4MT-04834ABB04DE0	1207306
		540 mm	C4MT-05434ABB04DE0	1207307
	700 mm	600 mm	C4MT-06034ABB04FE0	1207308
		660 mm	C4MT-06634ABB04FE0	1207309
		720 mm	C4MT-07234ABB04FE0	1207310
		780 mm	C4MT-07834ABB04FE0	1207311
		840 mm	C4MT-08434ABB04FE0	1207312
		900 mm	C4MT-09034ABB04FE0	1207313
		960 mm	C4MT-09634ABB04FE0	1207314
		1.020 mm	C4MT-10234ABB04FE0	1207315
		1.080 mm	C4MT-10834ABB04FE0	1207316
		1.140 mm	C4MT-11434ABB04FE0	1207317
		1.200 mm	C4MT-12034ABB04FE0	1206993

SOBRE A SICK

A SICK é um dos principais fabricantes de sensores e soluções inteligentes para aplicações industriais. Uma gama de serviços e produtos exclusiva forma a base perfeita para controlar de forma segura e eficiente os processos para proteger as pessoas contra acidentes e evitar danos ao meio ambiente.

Nós temos uma grande experiência nas mais diversas áreas. É por isso que podemos fornecer, com os nossos sensores inteligentes, o que os nossos clientes precisam. Em centros de aplicação na Europa, Ásia e América do Norte, as soluções de sistema são testadas e otimizadas especialmente para os nossos clientes. Isto tudo nos torna um fornecedor confiável e um parceiro de desenvolvimento de projetos.

Inúmeros serviços completam a nossa oferta: o SICK LifeTime Services oferece suporte durante toda a vida útil da máquina e garante a segurança e a produtividade.

Isto para nós significa “Sensor Intelligence.”

NO MUNDO INTEIRO, PERTO DE VOCÊ:

Pessoas de contato e outros locais de produção → www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.