

miniTwin

-

SICK
Sensor Intelligence.



技术参数概览

安全等级	PL c, SIL 1, 类型 2 PL e, SIL 3, 类型 4
分辨率	14 mm ... 34 mm（取决于型号）
扫描范围	8 m / 5 m（取决于型号）
保护区高度	120 mm ... 1,200 mm（取决于型号）
外壳防护等级	IP65
工作环境温度	–20 °C ... +55 °C

产品描述

在手指与手部保护中的危险点保护方面，SICK 已通过其 miniTwin——微型规格的安全光幕谱写了超过 10 年的成功历史。系统有两个 Twin-Stick，率先在紧凑型的外壳中对称安装了发射器与接收器，该设计屡获殊荣。一个 Twin-Stick 安装在与另一个 Twin-Stick 相对扭转 180 度的位置上。从而形成了一个安全的保护区域。miniTwin 的微型结构、级联功能以及其不同的保护区域高度，大大节省了生产面积并且可以实现较小的安全距离。小而强：即使在剧烈的冲击和振动以及最低 –20 °C 的温度条件下，也能正常运行。

概览

- Twin-Stick 设计：发射器和接收器集成在一个紧凑型外壳中
- 不同的保护区域高度，各以 60 mm 的距离分级
- 通过保护区域可视化系统进行诊断
- 彩色 LED 灯辅助调试与对准，配置时无需软件
- 可级联
- 符合应用要求的支架

优点

- 微型结构使其能够与您的机器产生理想的集成效果，让您获益
- 组件数量少并且全部采用标准化设计，降低了您在购买、物流、搬运和维护方面的成本
- 理想的人体工学设计，显著提高人员的生产率。miniTwin 使得在机器上的操作无所阻碍，提高了生产流程的速度。
- 快速的诊断为您带来优势
- 简便的调试和配置节省时间和资源
- 消除安全盲区
- 缩短安装时间

应用范围

- 包装工业
- 食品和饮料工业
- 医疗生产
- 仓储和输送系统
- 电子工业
- 汽车及零部件行业

订购信息

其他设备规格和配件 ➜ www.sick.com/miniTwin

miniTwin2 作为独立设备

- 紧固方式: O 型固定支架
- 系统接口: M12公插头，5 针

分辨率	电缆长度	保护区高度	类型	订货号
14 mm	160 mm	120 mm	C2MT-01214BBC03BB0	1207923
		180 mm	C2MT-01814BBC03BB0	1207924
	350 mm	240 mm	C2MT-02414BBC03DB0	1207925
		300 mm	C2MT-03014BBC03DB0	1207926
		360 mm	C2MT-03614BBC03DB0	1207927
		420 mm	C2MT-04214BBC03DB0	1207928
		480 mm	C2MT-04814BBC03DB0	1207929
		540 mm	C2MT-05414BBC03DB0	1207930
	700 mm	600 mm	C2MT-06014BBC03FB0	1207931
		660 mm	C2MT-06614BBC03FB0	1207932
		720 mm	C2MT-07214BBC03FB0	1207933
		780 mm	C2MT-07814BBC03FB0	1207934
		840 mm	C2MT-08414BBC03FB0	1207935
		900 mm	C2MT-09014BBC03FB0	1207936
		960 mm	C2MT-09614BBC03FB0	1207937
		1,020 mm	C2MT-10214BBC03FB0	1207938
		1,080 mm	C2MT-10814BBC03FB0	1207939
		1,140 mm	C2MT-11414BBC03FB0	1207940
		1,200 mm	C2MT-12014BBC03FB0	1207941

分辨率	电缆长度	保护区高度	类型	订货号
24 mm	160 mm	120 mm	C2MT-01224BBC03BB0	1207942
		180 mm	C2MT-01824BBC03BB0	1207943
	350 mm	240 mm	C2MT-02424BBC03DB0	1207944
		300 mm	C2MT-03024BBC03DB0	1207945
		360 mm	C2MT-03624BBC03DB0	1207946
		420 mm	C2MT-04224BBC03DB0	1207947
		480 mm	C2MT-04824BBC03DB0	1207948
		540 mm	C2MT-05424BBC03DB0	1207949
	700 mm	600 mm	C2MT-06024BBC03FB0	1207950
		660 mm	C2MT-06624BBC03FB0	1207951
		720 mm	C2MT-07224BBC03FB0	1207952
		780 mm	C2MT-07824BBC03FB0	1207953
		840 mm	C2MT-08424BBC03FB0	1207954
		900 mm	C2MT-09024BBC03FB0	1207955
		960 mm	C2MT-09624BBC03FB0	1207956
		1,020 mm	C2MT-10224BBC03FB0	1207957
		1,080 mm	C2MT-10824BBC03FB0	1207958
		1,140 mm	C2MT-11424BBC03FB0	1207959
		1,200 mm	C2MT-12024BBC03FB0	1207960

分辨率	电缆长度	保护区高度	类型	订货号
34 mm	160 mm	120 mm	C2MT-01234BBC03BB0	1207961
		180 mm	C2MT-01834BBC03BB0	1207962
	350 mm	240 mm	C2MT-02434BBC03DB0	1207963
		300 mm	C2MT-03034BBC03DB0	1207964
		360 mm	C2MT-03634BBC03DB0	1207965
		420 mm	C2MT-04234BBC03DB0	1207966
		480 mm	C2MT-04834BBC03DB0	1207967
		540 mm	C2MT-05434BBC03DB0	1207968
	700 mm	600 mm	C2MT-06034BBC03FB0	1207969
		660 mm	C2MT-06634BBC03FB0	1207970
		720 mm	C2MT-07234BBC03FB0	1207971
		780 mm	C2MT-07834BBC03FB0	1207972
		840 mm	C2MT-08434BBC03FB0	1207973
		900 mm	C2MT-09034BBC03FB0	1207974
		960 mm	C2MT-09634BBC03FB0	1207975
		1,020 mm	C2MT-10234BBC03FB0	1207976
		1,080 mm	C2MT-10834BBC03FB0	1207977
		1,140 mm	C2MT-11434BBC03FB0	1207978
		1,200 mm	C2MT-12034BBC03FB0	1207979

miniTwin2 作为独立设备, 用作第 2 和第 3 级联的最后一个客设备的 miniTwin2

- 紧固方式: C 型或 L 型固定支架
- 系统接口: M12公插头，5 针

分辨率	电缆长度	保护区高度	类型	订货号
14 mm	160 mm	120 mm	C2MT-01214BBC03BE0	1207793
		180 mm	C2MT-01814BBC03BE0	1207794
	350 mm	240 mm	C2MT-02414BBC03DE0	1207795
		300 mm	C2MT-03014BBC03DE0	1207796
		360 mm	C2MT-03614BBC03DE0	1207797
		420 mm	C2MT-04214BBC03DE0	1207798
		480 mm	C2MT-04814BBC03DE0	1207799
		540 mm	C2MT-05414BBC03DE0	1207800
	700 mm	600 mm	C2MT-06014BBC03FE0	1207801
		660 mm	C2MT-06614BBC03FE0	1207802
		720 mm	C2MT-07214BBC03FE0	1207803
		780 mm	C2MT-07814BBC03FE0	1207813
		840 mm	C2MT-08414BBC03FE0	1207814
		900 mm	C2MT-09014BBC03FE0	1207816
		960 mm	C2MT-09614BBC03FE0	1207817
		1,020 mm	C2MT-10214BBC03FE0	1207818
		1,080 mm	C2MT-10814BBC03FE0	1207819
		1,140 mm	C2MT-11414BBC03FE0	1207820
		1,200 mm	C2MT-12014BBC03FE0	1207821

分辨率	电缆长度	保护区高度	类型	订货号
24 mm	160 mm	120 mm	C2MT-01224BBC03BE0	1207822
		180 mm	C2MT-01824BBC03BE0	1207823
	350 mm	240 mm	C2MT-02424BBC03DE0	1207824
		300 mm	C2MT-03024BBC03DE0	1207825
		360 mm	C2MT-03624BBC03DE0	1207832
		420 mm	C2MT-04224BBC03DE0	1207833
		480 mm	C2MT-04824BBC03DE0	1207834
		540 mm	C2MT-05424BBC03DE0	1207835
	700 mm	600 mm	C2MT-06024BBC03FE0	1207836
		660 mm	C2MT-06624BBC03FE0	1207837
		720 mm	C2MT-07224BBC03FE0	1207838
		780 mm	C2MT-07824BBC03FE0	1207839
		840 mm	C2MT-08424BBC03FE0	1207840
		900 mm	C2MT-09024BBC03FE0	1207841
		960 mm	C2MT-09624BBC03FE0	1207842
		1,020 mm	C2MT-10224BBC03FE0	1207843
		1,080 mm	C2MT-10824BBC03FE0	1207844
		1,140 mm	C2MT-11424BBC03FE0	1207845
		1,200 mm	C2MT-12024BBC03FE0	1207846

分辨率	电缆长度	保护区高度	类型	订货号
34 mm	160 mm	120 mm	C2MT-01234BBC03BE0	1207847
		180 mm	C2MT-01834BBC03BE0	1207848
	350 mm	240 mm	C2MT-02434BBC03DE0	1207849
		300 mm	C2MT-03034BBC03DE0	1207850
		360 mm	C2MT-03634BBC03DE0	1207851
		420 mm	C2MT-04234BBC03DE0	1207852
		480 mm	C2MT-04834BBC03DE0	1207853
		540 mm	C2MT-05434BBC03DE0	1207854
	700 mm	600 mm	C2MT-06034BBC03FE0	1207855
		660 mm	C2MT-06634BBC03FE0	1207856
		720 mm	C2MT-07234BBC03FE0	1207857
		780 mm	C2MT-07834BBC03FE0	1207858
		840 mm	C2MT-08434BBC03FE0	1207859
		900 mm	C2MT-09034BBC03FE0	1207860
		960 mm	C2MT-09634BBC03FE0	1207861
		1,020 mm	C2MT-10234BBC03FE0	1207862
		1,080 mm	C2MT-10834BBC03FE0	1207863
		1,140 mm	C2MT-11434BBC03FE0	1207864
		1,200 mm	C2MT-12034BBC03FE0	1207865

用作第 2 和第 3 级联的主设备的 miniTwin2, 用作第 3 级联的中间客设备的 miniTwin2

- 紧固方式: C 型或 L 型固定支架
- 系统接口: M12公插头，5 针
- 扩展接口: M12 插座，5 针

分辨率	电缆长度	保护区高度	类型	订货号
14 mm	160 mm	120 mm	C2MT-01214BBC04BE0	1207866
		180 mm	C2MT-01814BBC04BE0	1207867
	350 mm	240 mm	C2MT-02414BBC04DE0	1207868
		300 mm	C2MT-03014BBC04DE0	1207869
		360 mm	C2MT-03614BBC04DE0	1207870
		420 mm	C2MT-04214BBC04DE0	1207871
		480 mm	C2MT-04814BBC04DE0	1207872
		540 mm	C2MT-05414BBC04DE0	1207873
	700 mm	600 mm	C2MT-06014BBC04FE0	1207874
		660 mm	C2MT-06614BBC04FE0	1207875
		720 mm	C2MT-07214BBC04FE0	1207876
		780 mm	C2MT-07814BBC04FE0	1207877
		840 mm	C2MT-08414BBC04FE0	1207878
		900 mm	C2MT-09014BBC04FE0	1207879
		960 mm	C2MT-09614BBC04FE0	1207880
		1,020 mm	C2MT-10214BBC04FE0	1207881
		1,080 mm	C2MT-10814BBC04FE0	1207882
		1,140 mm	C2MT-11414BBC04FE0	1207883
		1,200 mm	C2MT-12014BBC04FE0	1207884

分辨率	电缆长度	保护区高度	类型	订货号
24 mm	160 mm	120 mm	C2MT-01224BBC04BE0	1207885
		180 mm	C2MT-01824BBC04BE0	1207886
	350 mm	240 mm	C2MT-02424BBC04DE0	1207887
		300 mm	C2MT-03024BBC04DE0	1207888
		360 mm	C2MT-03624BBC04DE0	1207889
		420 mm	C2MT-04224BBC04DE0	1207890
		480 mm	C2MT-04824BBC04DE0	1207891
		540 mm	C2MT-05424BBC04DE0	1207892
	700 mm	600 mm	C2MT-06024BBC04FE0	1207893
		660 mm	C2MT-06624BBC04FE0	1207894
		720 mm	C2MT-07224BBC04FE0	1207895
		780 mm	C2MT-07824BBC04FE0	1207896
		840 mm	C2MT-08424BBC04FE0	1207897
		900 mm	C2MT-09024BBC04FE0	1207898
		960 mm	C2MT-09624BBC04FE0	1207899
		1,020 mm	C2MT-10224BBC04FE0	1207900
		1,080 mm	C2MT-10824BBC04FE0	1207901
		1,140 mm	C2MT-11424BBC04FE0	1207902
		1,200 mm	C2MT-12024BBC04FE0	1207903

分辨率	电缆长度	保护区高度	类型	订货号
34 mm	160 mm	120 mm	C2MT-01234BBC04BE0	1207904
		180 mm	C2MT-01834BBC04BE0	1207905
	350 mm	240 mm	C2MT-02434BBC04DE0	1207906
		300 mm	C2MT-03034BBC04DE0	1207907
		360 mm	C2MT-03634BBC04DE0	1207908
		420 mm	C2MT-04234BBC04DE0	1207909
		480 mm	C2MT-04834BBC04DE0	1207910
		540 mm	C2MT-05434BBC04DE0	1207911
	700 mm	600 mm	C2MT-06034BBC04FE0	1207912
		660 mm	C2MT-06634BBC04FE0	1207913
		720 mm	C2MT-07234BBC04FE0	1207914
		780 mm	C2MT-07834BBC04FE0	1207915
		840 mm	C2MT-08434BBC04FE0	1207916
		900 mm	C2MT-09034BBC04FE0	1207917
		960 mm	C2MT-09634BBC04FE0	1207918
		1,020 mm	C2MT-10234BBC04FE0	1207919
		1,080 mm	C2MT-10834BBC04FE0	1207920
		1,140 mm	C2MT-11434BBC04FE0	1207921
		1,200 mm	C2MT-12034BBC04FE0	1207922

miniTwin4 作为独立设备

- 紧固方式: O 型固定支架
- 系统接口: M12公插头，5 针

分辨率	电缆长度	保护区高度	类型	订货号
14 mm	160 mm	120 mm	C4MT-01214ABB03BB0	1206951
		180 mm	C4MT-01814ABB03BB0	1206945
	350 mm	240 mm	C4MT-02414ABB03DB0	1206954
		300 mm	C4MT-03014ABB03DB0	1206953
		360 mm	C4MT-03614ABB03DB0	1206955
		420 mm	C4MT-04214ABB03DB0	1206956
		480 mm	C4MT-04814ABB03DB0	1206957
		540 mm	C4MT-05414ABB03DB0	1206958
	700 mm	600 mm	C4MT-06014ABB03FB0	1206959
		660 mm	C4MT-06614ABB03FB0	1206960
		720 mm	C4MT-07214ABB03FB0	1206961
		780 mm	C4MT-07814ABB03FB0	1206962
		840 mm	C4MT-08414ABB03FB0	1206963
		900 mm	C4MT-09014ABB03FB0	1206964
		960 mm	C4MT-09614ABB03FB0	1206965
		1,020 mm	C4MT-10214ABB03FB0	1206966
		1,080 mm	C4MT-10814ABB03FB0	1206967
		1,140 mm	C4MT-11414ABB03FB0	1206968
		1,200 mm	C4MT-12014ABB03FB0	1206969

分辨率	电缆长度	保护区高度	类型	订货号
24 mm	160 mm	120 mm	C4MT-01224ABB03BB0	1207318
		180 mm	C4MT-01824ABB03BB0	1207177
	350 mm	240 mm	C4MT-02424ABB03DB0	1207319
		300 mm	C4MT-03024ABB03DB0	1207320
		360 mm	C4MT-03624ABB03DB0	1207321
		420 mm	C4MT-04224ABB03DB0	1207322
		480 mm	C4MT-04824ABB03DB0	1207178
		540 mm	C4MT-05424ABB03DB0	1207323
	700 mm	600 mm	C4MT-06024ABB03FB0	1207324
		660 mm	C4MT-06624ABB03FB0	1207325
		720 mm	C4MT-07224ABB03FB0	1207326
		780 mm	C4MT-07824ABB03FB0	1207327
		840 mm	C4MT-08424ABB03FB0	1207328
		900 mm	C4MT-09024ABB03FB0	1207329
		960 mm	C4MT-09624ABB03FB0	1207330
		1,020 mm	C4MT-10224ABB03FB0	1207331
		1,080 mm	C4MT-10824ABB03FB0	1207332
		1,140 mm	C4MT-11424ABB03FB0	1207180
		1,200 mm	C4MT-12024ABB03FB0	1207333

分辨率	电缆长度	保护区高度	类型	订货号
34 mm	160 mm	120 mm	C4MT-01234ABB03BB0	1207334
		180 mm	C4MT-01834ABB03BB0	1207335
	350 mm	240 mm	C4MT-02434ABB03DB0	1207336
		300 mm	C4MT-03034ABB03DB0	1207337
		360 mm	C4MT-03634ABB03DB0	1207338
		420 mm	C4MT-04234ABB03DB0	1207339
		480 mm	C4MT-04834ABB03DB0	1207340
		540 mm	C4MT-05434ABB03DB0	1207341
	700 mm	600 mm	C4MT-06034ABB03FB0	1207342
		660 mm	C4MT-06634ABB03FB0	1207343
		720 mm	C4MT-07234ABB03FB0	1207344
		780 mm	C4MT-07834ABB03FB0	1207345
		840 mm	C4MT-08434ABB03FB0	1207346
		900 mm	C4MT-09034ABB03FB0	1207347
		960 mm	C4MT-09634ABB03FB0	1207348
		1,020 mm	C4MT-10234ABB03FB0	1207349
		1,080 mm	C4MT-10834ABB03FB0	1207350
		1,140 mm	C4MT-11434ABB03FB0	1207351
		1,200 mm	C4MT-12034ABB03FB0	1207169

miniTwin4 作为独立设备, 用作第 2 和第 3 级联的最后一个客设备的 miniTwin4

- 紧固方式: C 型或 L 型固定支架
- 系统接口: M12公插头，5 针

分辨率	电缆长度	保护区高度	类型	订货号
14 mm	160 mm	120 mm	C4MT-01214ABB03BE0	1207094
		180 mm	C4MT-01814ABB03BE0	1207097
	350 mm	240 mm	C4MT-02414ABB03DE0	1207098
		300 mm	C4MT-03014ABB03DE0	1207099
		360 mm	C4MT-03614ABB03DE0	1207100
		420 mm	C4MT-04214ABB03DE0	1207101
		480 mm	C4MT-04814ABB03DE0	1207102
		540 mm	C4MT-05414ABB03DE0	1207103
	700 mm	600 mm	C4MT-06014ABB03FE0	1207104
		660 mm	C4MT-06614ABB03FE0	1207105
		720 mm	C4MT-07214ABB03FE0	1207106
		780 mm	C4MT-07814ABB03FE0	1207107
		840 mm	C4MT-08414ABB03FE0	1207108
		900 mm	C4MT-09014ABB03FE0	1207109
		960 mm	C4MT-09614ABB03FE0	1207110
		1,020 mm	C4MT-10214ABB03FE0	1207111
		1,080 mm	C4MT-10814ABB03FE0	1207112
		1,140 mm	C4MT-11414ABB03FE0	1207113
		1,200 mm	C4MT-12014ABB03FE0	1207114

分辨率	电缆长度	保护区高度	类型	订货号
24 mm	160 mm	120 mm	C4MT-01224ABB03BE0	1207222
		180 mm	C4MT-01824ABB03BE0	1207223
	350 mm	240 mm	C4MT-02424ABB03DE0	1207224
		300 mm	C4MT-03024ABB03DE0	1207225
		360 mm	C4MT-03624ABB03DE0	1207227
		420 mm	C4MT-04224ABB03DE0	1207228
		480 mm	C4MT-04824ABB03DE0	1207229
		540 mm	C4MT-05424ABB03DE0	1207230
	700 mm	600 mm	C4MT-06024ABB03FE0	1207231
		660 mm	C4MT-06624ABB03FE0	1207232
		720 mm	C4MT-07224ABB03FE0	1207233
		780 mm	C4MT-07824ABB03FE0	1207234
		840 mm	C4MT-08424ABB03FE0	1207235
		900 mm	C4MT-09024ABB03FE0	1207236
		960 mm	C4MT-09624ABB03FE0	1207237
		1,020 mm	C4MT-10224ABB03FE0	1207238
		1,080 mm	C4MT-10824ABB03FE0	1207239
		1,140 mm	C4MT-11424ABB03FE0	1207240
		1,200 mm	C4MT-12024ABB03FE0	1207241

分辨率	电缆长度	保护区高度	类型	订货号
34 mm	160 mm	120 mm	C4MT-01234ABB03BE0	1207242
		180 mm	C4MT-01834ABB03BE0	1207243
	350 mm	240 mm	C4MT-02434ABB03DE0	1207244
		300 mm	C4MT-03034ABB03DE0	1207245
		360 mm	C4MT-03634ABB03DE0	1207246
		420 mm	C4MT-04234ABB03DE0	1207247
		480 mm	C4MT-04834ABB03DE0	1207248
		540 mm	C4MT-05434ABB03DE0	1207249
	700 mm	600 mm	C4MT-06034ABB03FE0	1207250
		660 mm	C4MT-06634ABB03FE0	1207251
		720 mm	C4MT-07234ABB03FE0	1207252
		780 mm	C4MT-07834ABB03FE0	1207253
		840 mm	C4MT-08434ABB03FE0	1207254
		900 mm	C4MT-09034ABB03FE0	1207255
		960 mm	C4MT-09634ABB03FE0	1207256
		1,020 mm	C4MT-10234ABB03FE0	1207257
		1,080 mm	C4MT-10834ABB03FE0	1207258
		1,140 mm	C4MT-11434ABB03FE0	1207259
		1,200 mm	C4MT-12034ABB03FE0	1207260

用作第 2 和第 3 级联的主设备的 miniTwin4, 用作第 3 级联的中间客设备的 miniTwin4

- 紧固方式: C 型或 L 型固定支架
- 系统接口: M12公插头，5 针
- 扩展接口: M12 插座，5 针

分辨率	电缆长度	保护区高度	类型	订货号
14 mm	160 mm	120 mm	C4MT-01214ABB04BE0	1207115
		180 mm	C4MT-01814ABB04BE0	1207116
	350 mm	240 mm	C4MT-02414ABB04DE0	1207117
		300 mm	C4MT-03014ABB04DE0	1207118
		360 mm	C4MT-03614ABB04DE0	1207119
		420 mm	C4MT-04214ABB04DE0	1207120
		480 mm	C4MT-04814ABB04DE0	1207121
		540 mm	C4MT-05414ABB04DE0	1207122
	700 mm	600 mm	C4MT-06014ABB04FE0	1207123
		660 mm	C4MT-06614ABB04FE0	1207124
		720 mm	C4MT-07214ABB04FE0	1207125
		780 mm	C4MT-07814ABB04FE0	1207126
		840 mm	C4MT-08414ABB04FE0	1207127
		900 mm	C4MT-09014ABB04FE0	1207128
		960 mm	C4MT-09614ABB04FE0	1207129
		1,020 mm	C4MT-10214ABB04FE0	1207130
		1,080 mm	C4MT-10814ABB04FE0	1207131
		1,140 mm	C4MT-11414ABB04FE0	1207132
		1,200 mm	C4MT-12014ABB04FE0	1207133

分辨率	电缆长度	保护区高度	类型	订货号
24 mm	160 mm	120 mm	C4MT-01224ABB04BE0	1207168
		180 mm	C4MT-01824ABB04BE0	1207283
	350 mm	240 mm	C4MT-02424ABB04DE0	1207284
		300 mm	C4MT-03024ABB04DE0	1207285
		360 mm	C4MT-03624ABB04DE0	1207286
		420 mm	C4MT-04224ABB04DE0	1207287
		480 mm	C4MT-04824ABB04DE0	1207181
		540 mm	C4MT-05424ABB04DE0	1207288
	700 mm	600 mm	C4MT-06024ABB04FE0	1207289
		660 mm	C4MT-06624ABB04FE0	1207290
		720 mm	C4MT-07224ABB04FE0	1207291
		780 mm	C4MT-07824ABB04FE0	1207292
		840 mm	C4MT-08424ABB04FE0	1207293
		900 mm	C4MT-09024ABB04FE0	1207294
		960 mm	C4MT-09624ABB04FE0	1207295
		1,020 mm	C4MT-10224ABB04FE0	1207296
		1,080 mm	C4MT-10824ABB04FE0	1207297
		1,140 mm	C4MT-11424ABB04FE0	1207298
		1,200 mm	C4MT-12024ABB04FE0	1207299

分辨率	电缆长度	保护区高度	类型	订货号
34 mm	160 mm	120 mm	C4MT-01234ABB04BE0	1207300
		180 mm	C4MT-01834ABB04BE0	1207301
	350 mm	240 mm	C4MT-02434ABB04DE0	1207302
		300 mm	C4MT-03034ABB04DE0	1207303
		360 mm	C4MT-03634ABB04DE0	1207304
		420 mm	C4MT-04234ABB04DE0	1207305
		480 mm	C4MT-04834ABB04DE0	1207306
		540 mm	C4MT-05434ABB04DE0	1207307
	700 mm	600 mm	C4MT-06034ABB04FE0	1207308
		660 mm	C4MT-06634ABB04FE0	1207309
		720 mm	C4MT-07234ABB04FE0	1207310
		780 mm	C4MT-07834ABB04FE0	1207311
		840 mm	C4MT-08434ABB04FE0	1207312
		900 mm	C4MT-09034ABB04FE0	1207313
		960 mm	C4MT-09634ABB04FE0	1207314
		1,020 mm	C4MT-10234ABB04FE0	1207315
		1,080 mm	C4MT-10834ABB04FE0	1207316
		1,140 mm	C4MT-11434ABB04FE0	1207317
		1,200 mm	C4MT-12034ABB04FE0	1206993

SICK 概览

SICK 是工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。独特的产品和服务范围为安全有效地控制流程创造良好的基础，防止发生人身事故并且避免环境污染。

我们在诸多领域拥有丰富的经验，熟知其流程和要求。这样我们就可以用智能传感器为客户提供其所需。在欧洲、亚洲和北美洲的应用中心，我们会根据客户的需求测试并优化系统解决方案。SICK 是值得您信赖的供应商和研发合作伙伴。

周密的服务更加完善我们的订单：SICK 全方位服务在机器整个寿命周期中提供帮助并保证安全性和生产率。

这对我们来说就是“传感智能”。

与您全球通行：

联系人以及其它分公司所在地 ➔ www.sick.com