


Feinjustagehalterung Halterungen

BEFESTIGUNGSTECHNIK

SICK
Sensor Intelligence.



Bestellinformationen

Typ	Artikelnr.
Feinjustagehalterung	2076764

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → www.sick.com/Halterungen

Technische Daten im Detail


Merkmale

Zubehörgruppe	Befestigungstechnik
Zubehörfamilie	Halterungen
Beschreibung	Befestigungssatz zur Feinjustage Bei LMS1000/MRS1000/LRS4000 zwingend mit "Befestigungssatz 1a 2093194" oder "Befestigungssatz 1b 2085935" und "Adapterplatte 2085937" zu verwenden
Geeignet für	LMS5xx, MRS1000, LMS1000, LRS4000
Material	Edelstahl V2A (1.4301)
Einsatzgebiet	Nur für statische Anwendungen verwenden
Gewicht	1,86 kg
Befestigungsart	Befestigungssatz

Klassifikationen

ECLASS 5.0	27279202
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 6.0	27279202
ECLASS 6.2	27279202
ECLASS 7.0	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 8.1	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ETIM 5.0	EC002024
ETIM 6.0	EC002024
ETIM 7.0	EC002024
ETIM 8.0	EC002024
UNSPSC 16.0901	32131023

Maßzeichnung



Maße in mm

- ① Ø 6,4 (4 x): LMS5xx
- ② M8 (4 x): LMS5xx, Befestigungssatz, Artikel-Nr.: 2018303
- ③ M8 (4 x): LMS5xx, Befestigungssatz, Artikel-Nr.: 2018303
- ④ M5 (2 x): LMS1xx, Befestigungssatz 1a, Artikel-Nr. 2034324 und Befestigungssatz 1b, Artikel-Nr.: 2034325
- ⑤ M5 (2 x): LMS1xx, Befestigungssatz 1a, Artikel-Nr. 2034324 und Befestigungssatz 1b, Artikel-Nr.: 2034325
- ⑥ M4 (2 x): LMS1xx, Befestigungssatz 2, Artikel-Nr.: 2039302
- ⑦ M8-Sechskantschrauben SW 13 (4 x)
- ⑧ Maß in 0°-Stellung

SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforderungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität.

Das ist für uns „Sensor Intelligence.“

WELTWEIT IN IHRER NÄHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte → www.sick.com