Oversigt over produktfamilier



Strømforsyninger

SICK
Sensor Intelligence.

Strømforsyninger



Produktbeskrivelse

Strømforsyninger fra SICK konverterer vekselstrøm til den nødvendige jævnspænding/lavspænding og forsyner elektroniske sensorer pålideligt med energi. De fås med forskellige effektniveauer og i forskellige udførelser, så de lever op til de specifikke krav ved forskelligt strømforbrug og antallet af tilsluttede sensorer.

Bestillingsoplysninger

Andre instrumentudførelser og tilbehør ➜ www.sick.com/Strømforsyninger

Indgangs-spænding	Udgangs-spænding	Udgangsstrøm	Beskrivelse	Type	Varenr.
–	–	–	Comtrol 500kB seriel til TCP/IP Ethernet gateway, 1-port	GTWY-seriel/Ethernet 1-port	6033350
			DC/DC transducer med tilslutningskabler, indgangsspænding i området 13 V ... 32 V, udgangsspænding 24 V, effekt 240 W	DC/DC transducer	6044524
			Dobbeltrelæ (DPDT): 20 V DC ... 72 V DC / 20 ... 250 V AC	ECD-RE-LBVREL-0001	6038666
		–		ECD-RE-LBVREL-0002	6053541
	–	–	Dobbeltrelæ (DPDT): 20 V DC ... 72 V DC / 20 ... 250 V AC	ECD-RE-LFVREL-0001	6038671
			FSR controller	FSR controller	7027922
–	–	–	Kontaktfri kontakt: 20 V AC/DC ... 250 V AC/DC	ECD-RE-LBVKOS-0001	6038665
				ECD-RE-LBVKOS-0002	6053537
			Kontaktfri kontakt: 20 V AC/DC ... 250 V AC/DC	ECD-RE-LFVKOS-0001	6038669
			Laser energiforsyning	LASER STRØMFORSYNING, EUR	1014262
			NO/NC variant: Af output-signalerne er normalt ét åbent (NO) og ét lukket (NC) relækontaktsæt.	AC konverterboks 1NO/1NC	1046879
			NO/NO variant: Af output-signalerne er normalt to åbne (NO) relækontaktsæt.	AC konverterboks 2NO	1050233
			Namur-signal: 4,5 V DC ... 12 V DC	ECD-RE-LBVNAM-0001	6038668
				ECD-RE-LBVNAM-0002	6053538

Der tages forbehold for fejl og ændringer

Indgangs-spænding	Udgangs-spænding	Udgangsstrøm	Beskrivelse	Type	Varenr.
			Namur-signal: 4,5 V DC ... 12 V DC	ECD-RE-LFVNAM-0001	6038670
			PS 120/9V	PS 120/9V	7025716

Indgangs-spænding	Udgangs-spænding	Udgangsstrøm	Beskrivelse	Type	Varenr.
			PS 51-0000	PS 51-0000	7022896
			PS 51-0000-DNET-GM	PS 51-0000-DNET-GM	7024564
			PS5U-11	PS5U-11	7026203
			PoE-injektor op til 30 Watt i henhold til IEEE 802.3af, tilslutningsmåde: To RJ45-hunstik, standard-transmissionshastighed: 10/100/1.000 MBit/s, nominel udgangsspænding: 54 V DC, montage på bæreskinner	PoE-injektor	6075281
			Ranger C tilbehørssæt med 24 V spændingsforsyning, Power-I/O terminal, kabel (3 m), linse og kameraholdevinkel	Ranger C tilbehørssæt	1014313
			Ruler E tilbehørssæt med 24 V spændingsforsyning, 10 m Gigabit-Ethernet-kabel, T-stik og tre M12-kabler (2 m) til spændings-I/O og encoder	Ruler E tilbehørssæt	1014241
			Separat strømforsyning 18 V til test af sensorer. Med teach-in-taste til læring og fjernjustering af sensorer med eksternt teach-kabel, PNP & NPN, med metal- og magnetindsats til test af magnetiske sensorer og cylindersensorer, inkl. 2 x 9 V batterier	Testboks	6038940
			Spændingsforsyning	Chry 03 strømforsyning	7023639
			Strømforsyning (230 V - 24 V)	Strømforsyning (MDA)	6062161
			Strømforsyning PoE	Strømforsyning PoE (Dome)	6055385
			Strømforsyningskit bestående af: Strømforsyning, hus af polykarbonat, klemmer, forskruninger	Power supply set	2081372
			Strømkabel med Nordamerika-stik (opfylder ikke sundhedsnormen EN 60601/IEC 60601)	Strømforsyning	6034356
			Strømkabel med britisk stik (opfylder	Strømforsyning	6034355

er tages forbehold for tryk- og skrivefejl

Indgangs-spænding	Udgangs-spænding	Udgangsstrøm	Beskrivelse	Type	Varenr.
100 V AC ... 240 V AC	5 V DC	–	Universelt strømaggregat, indgang AC 100 ... 240 V, udgang DC 5 V, inklusive strømkabel med britisk stik (opfylder ikke sundhedsnormen EN 60601/ IEC 60601)	PS-050-2400D1-UK	6034942
			Universelt strømaggregat, indgang AC 100 ... 240 V, udgang DC 5 V, inklusive strømkabel med europæisk schukostik (opfylder ikke sundhedsnormen EN 60601/ IEC 60601)	PS-050-2400D1-EU	6034941
		≤ 2 A	Strømforsyning, indgang AC 100 ... 240 V, udgang DC 5 V/2 A (nødvendig ved brug af kabel RS-232-TTL, opfylder sundhedsnormen EN 60601/ IEC 60601)	Strømforsyning	6036722
	9 V DC	–	Universelt strømaggregat, indgang AC 100 ... 240 V, udgang DC 9 V, inklusive strømkabel med britisk stik (opfylder ikke sundhedsnormen EN 60601/ IEC 60601)	PS-090-2000D-UK	6034353
			Universelt strømaggregat, indgang AC 100 ... 240 V, udgang DC 9 V, inklusive strømkabel med europæisk schukostik (opfylder ikke sundhedsnormen EN 60601/ IEC 60601)	PS-090-2000D-EU	6034352
	12 V DC	≤ 4,16 A	Power supply for ZS36xx, battery charger, EA 3600 module (Zebra PWRB-GA12V50W0WW), requires DC and AC line	Strømforsyning	4108973
	24 V DC	≤ 1 A	24 V strømforsyning med konfektioneret M12 hunstik, 17-polet. Inklusive stik til Europa, USA, England og Australien	Strømforsyning	6075717
			24 V strømforsyning med konfektioneret M12 hunstik, 5-polet, A-kodet. Inklusive stik til Europa, USA, Eng-	Strømforsyning	6075718

Indgangs-spænding	Udgangs-spænding	Udgangsstrøm	Beskrivelse	Type	Varenr.
120 V AC	–	–	120 V AC input strømforsyning til IT 3800/ST 2000	PS5U-41 strømforsyning	7025981
	24 V DC	–	Strømforsyning/AC-adapter, 120 V AC til 24 V DC, anvendes med demokuffert testboks (7022806)	PS-PEDC-1	7022805
120 V AC, 230 V AC	24 V DC	≤ 10 A	–	Strømforsyning	6011156
85 V AC, 170 V AC ... 132 V AC, 264 V AC	24 V DC	≤ 2,5 A	Spændingsforsyning DC 24 V / 2,5 A	Strømforsyning	6010361
		≤ 5 A	Strømforsyning DC 24 V/4 A	Strømforsyning	6010362
88 V AC ... 264 V AC	24 V DC	–	TAD til VISIC100SF/ VISIC50SF med LC-display, netdel, ind- og udgangsmoduler, datatransmission: digital (RS-485), afstand til sensor maks. 1.200 m ved adskilt spændingsforsyning til sensor og TAD. Analoge udgang er aktive og differentielle.	TAD100	1069507
			TAD til VISIC100SF/ VISIC50SF med LC-display, spændingsforsyning og tilslutningsklemmer, datatransmission. analog og digital, afstand til sensor 20 m	TAD100	1069505

Der tages forbehold for fejl og ændringer

Indgangs-spænding	Udgangs-spænding	Udgangsstrøm	Beskrivelse	Type	Varenr.
90 V AC ... 255 V AC	5,2 V DC	≤ 1 A	Spændingsforsyning med EU-stik til håndholdte scannere med kabel, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC ved 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell 46-00526)	Strømforsyning	6062605
			Spændingsforsyning med EU-stik til opladestation, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC ved 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell PS-05-1000W-C)	Strømforsyning	6064641
			Spændingsforsyning med NA-stik til håndholdte scannere med kabel, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC ved 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell 46-00525)	Strømforsyning	6052981
			Spændingsforsyning med NA-stik til opladestation, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC ved 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell PS-05-1000W-A)	Spændingsforsyning	6052582
			Spændingsforsyning med UK-stik til håndholdte scannere med kabel, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC ved 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell 46-00870)	Strømaggregat	6064640
			Spændingsforsyning med UK-stik til opladestation, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC ved 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell PS-05-1000W-G)	Strømforsyning	6064642
90 V AC ... 264 V AC	24 V DC	≤ 1,14 A	–	Ranger strømforsyning	2040591
			Strømaggregat 24 V DC, M12, 8-pol., 90 ... 264 V AC, 1,14 A/24 W, med to strømkabler (Europa og USA)	Spændingsforsyning (Ruler E/S)	1014242
95 V AC ... 264 V AC	24 V DC	–	Terminalboks med spændingsforsy-	Terminalbox with power supply	2069660

Indgangs-spænding	Udgangs-spænding	Udgangsstrøm	Beskrivelse	Type	Varenr.
			ning til VISIC100SF og med tilslut-ningsklemmer til de analoge ud-gange og relæet til VISIC100SF/ VISIC50SF		
≤ 230 V AC	24 V DC	≤ 10 A	Power supply unit	Strømforsyning	6032863
		≤ 20 A	Power supply unit	Strømforsyning	6033968

Der tages forbehold for fejl og ændringer

OVERBLIK OVER SICK

SICKer en af verdens førende producenter af intelligente sensorer og sensorløsninger til industrielle applikationer. En enestående vifte af produkter og serviceydelser skaber det perfekte grundlag for sikker og effektiv styring af processer, til beskyttelse af mennesker mod uheld og forebyggelse af miljøskader.

Vi har stor erfaring på mange områder og kender de tilhørende processer og krav. Med vore intelligente sensorer kan vi derfor levere præcis det, som vore kunder ønsker. Systemløsninger testes og optimeres med henblik på kundespecifikke ønsker i applikationscentre i Europa, Asien og Nordamerika. Alt i alt gør det os til en pålidelig leverandør og udviklingspartner.

Vort sortiment kompletteres af omfattende serviceydelser: SICK LifeTime Services supporterer under hele maskinens levetidscyklus og sørger for sikkerhed og produktivitet.

Det er, hvad vi mener med “Sensor Intelligence”.

TÆT PÅ I HELE VERDEN:

Kontaktpersoner og afdelinger ➜ www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.