

전원 어댑터

SICK
Sensor Intelligence.

전원 어댑터



제품 설명

SICK의 전원 어댑터는 AC 전원 전류를 필요한 저압 DC 전압으로 변환하고 전자 센서에 에너지를 안정적으로 공급합니다. 다양한 소비 전류의 특수한 요구사항과 연결 센서 개수에 대응하기 위해 다양한 출력 수준과 디자인이 제공됩니다.

주문 정보

기타 장치 버전 및 액세서리 ➜ www.sick.com/전원_어댑터

입력 전압	출력 전압	출력 전류	설명	모델	부품 번호
–	–	–	24V 전원 공급 장치 장착 Ranger C 액세서리 세트, Power-I/O 단자, 케이블(3m), 렌즈 및 카메라 고정용 브래킷	Ranger C 부속품 세트	1014313
			24V 전원 공급 장치 장착 Ruler E 액세서리 세트, 10m Gigabit Ethernet 케이블, 전압 I/O 및 엔코더용 M12 케이블(2m) 3개와 T 커넥터	Ruler E 부속품 세트	1014241
			Comtrol 500kB Serial to TCP/IP ethernet gateway, 1-port	GTWY-Serial/Ethernet 1-port	6033350
		–	FSR Controller	FSR Controller	7027922
	–	–	IEEE 802.3af에 따른 최대 30와트 PoE 인젝터, 연결 유형: RJ45 암 커넥터 2개, 직렬 전송 속도: 10/100/1,000MBit/s, 출력 전압: 54V DC, 캐리어 레일 마운팅	PoE 인젝터	6075281
			NAMUR 신호: 4.5V DC ... 12V DC	ECD-RE-LBVNAM-0001	6038668
–	–	–	NAMUR 신호: 4.5V DC ... 12V DC	ECD-RE-LBVNAM-0002	6053538
				ECD-RE-LFVNAM-0001	6038670
			NO/NC 버전: The output signals are one normally open (NO) and one normally closed (NC) set of relay contacts.	AC Conversion Box 1NO/1NC	1046879
			NO/NC 버전: The output signals are two normally	AC Conversion Box 2NO	1050233

입력 전압	출력 전압	출력 전류	설명	모델	부품 번호
			open (NO) set of relay contacts.		
			PS 120/9V	PS 120/9V	7025716
			PS 51-0000	PS 51-0000	7022896
			PS 51-0000-DNET-GM	PS 51-0000-DNET-GM	7024564
			PS5U-11	PS5U-11	7026203
			PoE 전원 어댑터	PoE(Dome) 전원 어댑터	6055385
			VISIC100SF/ VISIC50SF의 릴레이 및 아날로그 출력부용 단자 장착 전원 어댑터가 없는 단자함	Terminalbox	2069653

전원 어댑터

입력 전압	출력 전압	출력 전류	설명	모델	부품 번호
			더블 릴레이 (DPDT): 20V DC ... 72V DC / 20 ... 250V AC	ECD-RE-LFVREL-0001	6038671
			더블 릴레이 (DPDT): 20V DC ... 72V DC/20 ... 250V AC	ECD-RE-LBVREL-0001	6038666
				ECD-RE-LBVREL-0002	6053541
			레이저 에너지 공급	LASER POWER SUPPLY, EUR	1014262
			무접점 스위치: 20V AC/DC ... 250V AC/DC	ECD-RE-LBVKOS-0001	6038665
				ECD-RE-LBVKOS-0002	6053537
				ECD-RE-LFVKOS-0001	6038669
			북아메리카식 수 커넥터 포함 전원 케이블(의료 규격 EN 60601/ IEC 60601 미충족)	전원 어댑터	6034356
			센서 테스트용 독립형 전원 어댑터 18V 외부에 티칭 케이블이 있는 센서의 티칭 및 미세 조정을 할 수 있는 티치인 버튼 포함, PNP & NPN, 자기 감응형 원통형 센서 테스트용 금속 및 자석 소자 포함, 2 x 9V 배터리 포함	Testbox	6038940
			연결 케이블 포함 DC/DC 변환기, 입력 전압 범위 13V ... 32V, 출력 전압 24V, 성능 240W	DC/DC 변환기	6044524
			영국식 수 커넥터 포함 전원 케이블(의료 규격 EN 60601/ IEC 60601 미충족)	전원 어댑터	6034355
			전원 어댑터	Chry 03 Power Supply	7023639
			전원 어댑터 세트 구성품: 전원 어댑터, 폴리카보네이트 하우징, 단자, 나사 연결부	Power supply set	2081372
			전원 어댑터 (230V-24V)	전원 어댑터(MDA)	6062161
			트랜지스터 (PNP/NPN): 10V DC ... 55V DC	ECD-RE-LBVPNP-0001	6038667
				ECD-RE-LBVPNP-0002	6053540
				ECD-RE-LFVPNP-0001	6038672
		≤ 28 V DC	–	PS90W-480VAC-24V-ENC-S15	1128168
	12.5 V DC	–	12.5V DC hand held power supply, requires two AA batteries inclued	PPS-AA1	7023385
	24 V DC	≤ 10 A	전원 어댑터 DC 24V/10A	전원 어댑터	6020875

입력 전압	출력 전압	출력 전류	설명	모델	부품 번호
100 V AC ... 240 V AC	5 V DC	–	범용 전원 장치, 입력부 AC 100 ... 240V, 출력부 DC 5V, 영국식 수 커넥터 장착 전원 케이블 포함(의료 규격 EN 60601/ IEC 60601 미충족)	PS-050-2400D1-UK	6034942
			범용 전원 장치, 입력부 AC 100 ... 240V, 출력부 DC 5V, 유럽식 2핀 접지 수 커넥터 장착 전원 케이블 포함(의료 규격 EN 60601/ IEC 60601 미충족)	PS-050-2400D1-EU	6034941
		≤ 2 A	전원 어댑터, 입력부 AC 100 ... 240V, 출력부 DC 5V/2A(RS-232-TTL 케이블 사용 시 필요(의료 규격 EN 60601/ IEC 60601 미충족)	전원 어댑터	6036722
	9 V DC	–	범용 전원 장치, 입력부 AC 100 ... 240V, 출력부 DC 9V, 영국식 수 커넥터 장착 전원 케이블 포함(의료 규격 EN 60601/ IEC 60601 미충족)	PS-090-2000D-UK	6034353
			범용 전원 장치, 입력부 AC 100 ... 240V, 출력부 DC 9V, 유럽식 2핀 접지 수 커넥터 장착 전원 케이블 포함(의료 규격 EN 60601/ IEC 60601 미충족)	PS-090-2000D-EU	6034352
	12 V DC	≤ 4.16 A	Power supply for ZS36xx, battery charger, EA 3600 module (Zebra PWRBGA12V50W0WW requires DC and AC line	전원 어댑터	4108973
	24 V DC	≤ 1 A	M12 17핀 암 커넥터가 사전 조립된 전원 어댑터. 유럽, 미국, 영국, 호주용 수 커넥터 포함	전원 어댑터	6075717
			M12 5핀 A코드 암 커넥터가 사전 조립된 24V 전원 어댑터. 유럽, 미국, 영국, 호주용 수 커넥터 포함	전원 어댑터	6075718
			M12 5핀 L코드 암 커넥터가 사전 조립된 24V 전원 어댑터. 유럽, 미국, 영국, 호주용 수 커넥터 포함	電源	6089529
		≤ 1.25 A	전원 어댑터(유	전원 어댑터	2062249

전원 어댑터

입력 전압	출력 전압	출력 전류	설명	모델	부품 번호
120 V AC	–	–	120 Volt AC input Power Supply for IT 3800/ST 2000	PS5U-41 Power Supply	7025981
	24 V DC	–	Power supply/ac adapter, 120VAC to 24VDC, used w/demo case testbox (7022806)	PS-PEDC-1	7022805
120 V AC, 230 V AC	24 V DC	≤ 10 A	–	전원 어댑터	6011156
85 V AC, 170 V AC ... 132 V AC, 264 V AC	24 V DC	≤ 2.5 A	전원 어댑터 DC 24V/2.5A	전원 어댑터	6010361
		≤ 5 A	전원 어댑터 DC 24V/4A	전원 어댑터	6010362
88 V AC ... 264 V AC	24 V DC	–	LCD, 전원 어댑터 및 단자 장착 VISIC100SF/ VISIC50SF용 TAD, 데이터 전송: 아날로그 및 디지털, 센서와의 거리: 최대 20m	TAD100	1069505
			LCD, 전원 어댑터 및 입출력 모듈 장착 VISIC100SF/ VISIC50SF용 TAD, 데이터 전송: 디지털(RS-485), 센서와의 거리: 센서 및 TAD의 전원 공급 장치가 분리된 경우 최대 1,200m. 아날로그 출력부는 능동 및 차동 출력부입니다.	TAD100	1069507

입력 전압	출력 전압	출력 전류	설명	모델	부품 번호
90 V AC ... 255 V AC	5.2 V DC	≤ 1 A	유선 핸드헬드 스캐너용 EU 수 커넥터 장착 전원 어댑터, 1A, 5.2V DC, 90V AC ... 255V AC, 50Hz ... 60Hz(Honeywell 46-00526)	전원 어댑터	6062605
			유선 핸드헬드 스캐너용 NA 수 커넥터 장착 전원 어댑터, 1A, 5.2V DC, 90V AC ... 255V AC, 50Hz ... 60Hz(Honeywell 46-00525)	전원 어댑터	6052981
			유선 핸드헬드 스캐너용 UK 수 커넥터 장착 전원 어댑터, 1A, 5.2V DC, 90V AC ... 255V AC, 50Hz ... 60Hz(Honeywell 46-00870)	전원 장치	6064640
			충전대용 EU 수 커넥터 장착 전원 어댑터, 1A, 5.2V DC, 90V AC ... 255V AC, 50Hz ... 60Hz(Honeywell PS-05-1000W-C)	전원 어댑터	6064641
			충전대용 NA 수 커넥터 장착 전원 어댑터, 1A, 5.2V DC, 90V AC ... 255V AC, 50Hz ... 60Hz(Honeywell PS-05-1000W-A)	전원 어댑터	6052582
			충전대용 UK 수 커넥터 장착 전원 어댑터, 1A, 5.2V DC, 90V AC ... 255V AC, 50Hz ... 60Hz(Honeywell PS-05-1000W-G)	전원 어댑터	6064642
90 V AC ... 264 V AC	24 V DC	≤ 1.14 A	–	Ranger Power Supply	2040591
			전원 장치 24V DC, M12, 8 핀, 90 ... 264V AC, 1.14A/24W, 전원 케이블 2개 (유럽 및 미국)	전압 공급 장치(Ruler E/S)	1014242
95 V AC ... 264 V AC	24 V DC	–	VISIC100SF/ VISIC50SF의 릴레이 및 아날로그 출력부용 단자 장착 VISIC100SF 전원 공급용 전원 어댑터가 있는 단자함	Terminalbox with power supply	2069660

전원 어댑터

입력 전압	출력 전압	출력 전류	설명	모델	부품 번호
≤ 230 V AC	24 V DC	≤ 10 A	Power supply unit	전원 어댑터	6032863
		≤ 20 A	Power supply unit	전원 어댑터	6033968

한눈에 보는 SICK

SICK는 산업용 지능형 센서 및 센서 솔루션 분야를 선도하는 제조사입니다. 독보적 제품 및 서비스 스펙트럼을 바탕으로 안전하고 효율적인 프로세스 제어, 인명 사고 예방, 환경 파괴 방지를 위한 완벽한 기초를 마련합니다.

SICK는 다양한 업종에서 쌓은 폭넓은 경험을 보유하고 있으며 업종마다 고유한 프로세스와 요구사항을 잘 알고 있습니다. 그래서 SICK는 정확히 고객의 요구사항에 맞춘 지능형 센서 솔루션을 제공할 수 있습니다. 유럽, 아시아, 북아메리카의 어플리케이션 센터에서는 시스템 솔루션을 고객 맞춤형으로 시험하고 최적화합니다. 이 모든 것이 SICK를 신뢰할 수 있는 공급업체와 개발 파트너로 만듭니다.

SICK의 제품을 완성하는 것은 포괄적인 서비스입니다. SICK LifeTime Services는 기계가 수명을 다할 때까지 전 기간 동안 안전과 생산성을 책임집니다.

이것이 **SICK**에서 말하는 "센서 인텔리전스"입니다.

전 세계 어디서든 고객 곁에 있는 SICK.

담당자 연락처 및 다른 소재지 ➜ www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.