



BEF-EL-N34D20-FTMG

Montagezubehör

BEFESTIGUNGSTECHNIK

SICK
Sensor Intelligence.



Bestellinformationen

Typ	Artikelnr.
BEF-EL-N34D20-FTMG	2111053

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → www.sick.com/Montagezubehör

Technische Daten im Detail


Merkmale

Zubehörgruppe	Befestigungstechnik
Zubehörfamilie	Montagezubehör
Beschreibung	Ein-Auslaufrohre-Set für FTMG (FTMG-xxx20xxx) mit Prozessanschluss 3/4" NPT in 1.4305

Klassifikationen

ECLASS 5.0	27279202
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 6.0	27279202
ECLASS 6.2	27279202
ECLASS 7.0	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 8.1	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ETIM 5.0	EC002024
ETIM 6.0	EC002024
ETIM 7.0	EC002024
ETIM 8.0	EC002024
UNSPSC 16.0901	32131023

Maßzeichnung



Maße in mm

Typ	L1	L2	L3	D1	D2	Schlüsselweite
BEF-EL-G14D08-FTMG	110 (4.33)	44 (1.73)	20 (0.79)	Ø 14 (Ø 0.55)	G 1/4	24
BEF-EL-R14D08-FTMG	110 (4.33)	44 (1.73)	19,5 (0.77)	Ø 14 (Ø 0.55)	R 1/4	24
BEF-EL-N14D08-FTMG	110 (4.33)	44 (1.73)	13,2 (0.52)	Ø 14 (Ø 0.55)	1/4" NPT	24
BEF-EL-G12D15-FTMG	161 (6.34)	80,5 (3.17)	22 (0.87)	Ø 22,2 (Ø 0.87)	G 1/2	32
BEF-EL-R12D15-FTMG	161 (6.34)	80,5 (3.17)	20 (0.79)	Ø 22,2 (Ø 0.87)	R 1/2	32
BEF-EL-N12D15-FTMG	161 (6.34)	80,5 (3.17)	24,1 (0.95)	Ø 22,2 (Ø 0.87)	1/2" NPT	32
BEF-EL-G34D20-FTMG	217 (8.54)	108,5 (4.27)	22 (0.87)	Ø 27,5 (Ø 1.08)	G 3/4	39
BEF-EL-R34D20-FTMG	217 (8.54)	108,5 (4.27)	20 (0.79)	Ø 27,5 (Ø 1.08)	R 3/4	39
BEF-EL-N34D20-FTMG	217 (8.54)	108,5 (4.27)	24,1 (0.95)	Ø 27,5 (Ø 1.08)	3/4" NPT	39
BEF-EL-G10D25-FTMG	273 (10.75)	136,5 (5.37)	25 (0.98)	Ø 34 (Ø 1.34)	G 1	48
BEF-EL-R10D25-FTMG	273 (10.75)	136,5 (5.37)	20 (0.79)	Ø 34 (Ø 1.34)	R 1	48
BEF-EL-N10D25-FTMG	273 (10.75)	136,5 (5.37)	24,1 (0.95)	Ø 34 (Ø 1.34)	1" NPT	48

SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforderungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität.

Das ist für uns „Sensor Intelligence.“

WELTWEIT IN IHRER NÄHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte → www.sick.com