

Ürün ailesi genel görünümü



RS10

Ayarlanabilir ihtiyaca özel eşik değerleri

SICK
Sensor Intelligence.



Teknik verilere genel bakış

İletişim arayüzü	-
Boyutlar (G x Y x D)	15 mm x 62 mm x 60 mm
Algılama mesafesi	13 mm / 13 mm
Işık türü	LED, beyaz [1)]
Anahtarlama çıkışı	PNP, NPN
Bağlantı tipi	Erkek konnektör M12, 8 pinli

[1)] Ortalama dayanım ömrü: T_U = +25 °C için 100.000 saat.

Ürün açıklaması

RS10 düşük kontrastlı işaretlemelerin algılanması için ve çok çeşitli renklere sahip kayıt işaretlemelerindeki uygulamalar için son derece uygundur, çünkü ihtiyaca özel eşik değeri ayarlama fonksiyonu bulunur. Tek bir vida yardımıyla takılabildiği için problemsiz şekilde entegre edilebilir ve ayarlanabilir. Yuvarlak, beyaz LED yüksek hızda doğruluğu geliştiriyor. Gömülü kayıt kumanda sistemi maks. 18 işaretlemeye kadar uygulanabiliyor.

Bir bakışta

- Kayıt, ihtiyaca özel eşik değerleriyle kontrol edilir
- Özel gövde: Tek cıvatayla montaj
- İki sensörün sabit montaj imkanı
- Çeşitli renklerde 1 ile 18 arasında işaretlemeyi algılar
- Tek tuş üzerinden zahmetsiz öğretme

Avantajınız

- Düşük kontrast veya pek çok renk işaretlemesiyle uygulamalarda daha iyi performans (>8)
- Özel gövdesi hızlı montaj ve ayarlama yapılmasını sağlıyor
- Çift sensörler çift işaretleme sütununu algılıyor
- Üretimde daha az durma süreleri için hızlı öğretme

Kullanım alanları

- Baskı makinelerinde uzunluk ve yan kayıt kumandası
- Çift işaretleme sütunları (çift sensörlerle)
- Kesim konumu düzenleme uygulaması
- Köşeli işaretlemeler
- Çok renkli işaretlemeler, start kodu yok

Sipariş bilgileri

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar ➜ www.sick.com/RS10

- **Gövde yapısı:** büyük
- **İletişim arayüzü:** -
- **Algılama mesafesi:** ≤ 13 mm

Anahtarlama çıkışı	Işık demet çapı	Bağlantı türü ayrıntısı	Tip	Stok no.
PNP, NPN	0,8 mm x 3 mm	Erkek konnektör M12, 8 pinli	RS10-M111	1060116

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekildeki kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur.

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin kullanım ömrü boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.

Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.

DÜNYA GENELİNDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diğer merkezler için → www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.