Обзор семейств продукции



WLG

Универсальная завеса

SICK
Sensor Intelligence.



Обзор технических данных

Дистанция работы	1,5 m
Расстояние между лучами	12,5 mm
Высота контроля	87,5 mm
Вид подключения	Кабель Разъем M12, 5-конт. (зависит от типа)
Длина кабеля	2 m

CE

Описание изделия

Отражательная световая завеса серии WLG имеет высоту контроля до 100 мм и 8 лучей. Основная область применения WLG — это распознавание поврежденных поддонов, регулировка кромок конвейерных лент, а также обнаружение и сортировка бутылок. При этом в зависимости от установленной чувствительности можно распознавать объекты размерами до 6 мм на расстоянии до 0,4 м. Возможно также обнаружение прозрачных объектов и надежное обнаружение отражающих поверхностей.

Краткий обзор

- Световая завеса работает в измерительном и переключающем режимах
- Время отклика 0,6 мс
- Восемь лучей
- Восемь устройств переключения выходного сигнала PNP и выход сигнала тревоги
- Регулировка чувствительности с помощью потенциометра
- Поляризационный фильтр для работы с отражающими поверхностями

Ваши преимущества

- Повышение скорости транспортировки благодаря быстрому времени отклика завесы WLG
- Надежное обнаружение прозрачных объектов повышает степень эксплуатационной готовности
- Экономия места и снижение расходов благодаря схеме работы с отражателем
- Поляризационный фильтр повышает надежность процессов при работе с отражающими поверхностями
- Видимый красный свет сокращает время монтажа
- Наличие нескольких выходов позволяет производить определение положения и размеров объектов, что облегчает регулировку установки

Информация для заказа

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары ➜ www.sick.com/WLG

- **Дистанция работы:** 1,5 m

Расстояние между лучами	Высота контроля	Длина кабеля	Тип	Артикул
12,5 mm	87,5 mm	–	WLG12-P537	1015798
			WLG12-V537	1016045
		2 m	WLG12-G137	1016046

Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com