



Ohjainosa sähkömekaaniselle turvarajakytkimelle

SICK
Sensor Intelligence.

Ohjainosa sähkömekaaniselle turvarajakytkimelle



Tuotekuvaus

Ohjanosat sähkömekaanisille turvarajakytkimille ovat erikoiskoodattuja komponentteja, jotka toimivat vuorovaikutuksessa turvarajakytkinten tai turvalukituslaitteiden kanssa turvallisen lukituksen tai aktivoinnin varmistamiseksi. Valikoima kattaa eri malleja, ja mahdollistaa näin joustavuuden. Ohjanosat sähkömekaanisille turvarajakytkimille ovat erikoiskoodattuja komponentteja, jotka toimivat vuorovaikutuksessa turvarajakytkinten tai turvalukituslaitteiden kanssa turvallisen lukituksen tai aktivoinnin varmistamiseksi. Valikoima kattaa eri malleja, ja mahdollistaa näin joustavuuden.

Tilaustiedot

Muita laiteversioita ja varusteita ➜ www.sick.com/Ohjainosa_sähkömekaaniselle_turvarajakytkimelle

Sopii seuraaville	Lyhyt kuvaus	Tyyppi	Tuotenumero
–	Kulma, kumilaakeroitu	iE15-A1	5319976
i10 Lock	Lukko turvalukituslaitteelle i10 Lock; estää oven tahattoman sulkemisen ja se voidaan varmistaa riippulukoilla	iE10-S3	5306536
	Ohjainavustus, vain yhdessä jälkeen kytketyn iE10-S4- tai iE10-A4-ohjainosan kanssa	iE10-G1	5318460
	Kulma, jäykkä	iE10-A1	5306535
	Kulma, jäykkä, "jälkikäynnillä"	iE10-A4	5308497
	Radiaalinen, osittain joustava, Ovi, saranat vasemmalla/oikealla	iE10-R2	5306529
	Radiaalinen, osittain joustava, Ovi, saranat ylhäällä/alhaalla	iE10-R1	5306528
	Suora, jäykkä	iE10-S1	5306527
	Suora, jäykkä, "jälkikäynnillä"	iE10-S4	5308383
	Suora, kumilaakeroitu	iE10-S2	5306530
i110 Lock	Kulma, jäykkä, "jälkikäynnillä"	iE110-A6	5320614
	Suora, jäykkä, "jälkikäynnillä"	iE110-S6	5320590
i110 Lock, i15 Lock	Radiaalinen, osittain joustava, Ovi, saranat ylhäällä/alhaalla	iE15-R1	5319977
	Suora, kumilaakeroitu	iE15-S1	5319975
i110S	Suora, kumilaakeroitu	iE110-T1	5339667
i11S	Kulma, jäykkä	iE11-A1	5306538
	Kulma, kumilaakeroitu, Poikittain	iE11-A2	5306541
	Suora, jäykkä	iE11-S1	5306537
	Suora, kumilaakeroitu, Pitkittäin	iE11-S2	5306539
	Suora, kumilaakeroitu, Poikittain	iE11-S3	5306540

Sopii seuraaville	Lyhyt kuvaus	Tyyppi	Tuotenumero
i12S	Kulma, jäykkä	iE12-A1	5311132
	Radiaalinen, osittain joustava	iE12-F1	5308842
	Suora, kumilaakeroitu	iE12-S1	5311131
i14 Lock	Suora, jäykkä	iE14-S2	5320258
	Suora, jäykkä, Suuren pitovoiman pidätysjousi	iE14-S1	5311133
i15 Lock, i110 Lock	Radiaalinen, osittain joustava, Ovi, saranat vasemmalla/oikealla	iE15-R2	5319978
i16S	Suora, jäykkä	iE16-S1	5311128
i16S, i17S	Jousipidin malleihin i16S ja i17S; pitovoiman nostamiseksi arvoon 50 N. Vain yhdessä jäykkien ohjainosien kanssa.	iE16-SCR	5310780
	Radiaalinen, osittain joustava	iE16-F2	5311278
	Radiaalinen, täysin joustava	iE16-F1	5311129
i17S	Suora, jäykkä, Ohjainosan muoto suojaa jousivoiman avulla yksinkertaiselta manipuloinnilta	iE17-S1	5311130
i200 Lock	Salpaohjainosa suora, jäykkä	iE200-B1	5308760
i200 Lock, i110S	Radiaalinen, täysin joustava	iE200-F1	5308759
	Suora, jäykkä	iE200-S1	5308758

SICK KONSERNI PÄHKINÄNKUORESSA

SICK on yksi johtavista anturien ja anturisovellusten valmistajista teollisiin sovelluksiin. Ainutlaatuinen tuote- ja palveluvalikoima antaa täydellisen perustan prosessien turvalliseen ja tehokkaaseen ohjaukseen, ihmisten tapaturmilta suojaamiseen ja ympäristövahinkojen torjumiseen.

Meillä on laaja kokemus monilta aloilta. Tunnemme asiakkaiden prosessit ja vaatimukset. Siten älykkäät anturit soveltuvat asiakkaidemme tarpeisiin. Euroopan, Aasian ja Pohjois-Amerikan sovelluskeskuksissa testataan ja optimoidaan järjestelmäratkaisuja asiakaskohtaisesti. Tämä tekee meistä luotettavan toimittajan ja kehityspartnerin.

Kattavat palvelut täydentävät tarjontamme: SICK LifeTime Services antaa tukensa koneen koko elinkaaren ajan ja pitää huolta turvallisuudesta ja tuottavuudesta.

Tämä on meille “Sensor Intelligence”.

GLOBAALISTI LÄHELLÄNNE:

Yhteyshenkilö ja muita toimipaikkoja ➜ www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.