

UE402

C4000 功能扩展

SICK
Sensor Intelligence.



技术参数概览

应用	功能扩展
可兼容的传感器类型	安全光幕 C4000
安全等级	PL e, SIL 3, 类型 4
外壳防护等级	IP20
工作环境温度	0 °C ... +55 °C

产品描述

开关放大器 UE402 为安全光幕 C4000 扩展旁路、工作模式切换与 PSDI 模式功能。

概览

- C4000 Standard：旁路、工作模式切换、PSDI 模式
- C4000 Advanced：旁路、工作模式切换、PSDI 模式
- C4000 Fusion：旁路、工作模式切换
- C4000 Palletizer：旁路、工作模式切换
- C4000 Entry/Exit：旁路、工作模式切换

优点

- 全新功能提升生产率

应用范围

- 工厂自动化

订购信息

其他设备规格和配件 ➜ www.sick.com/UE402

应用	描述	可兼容的传感器类型	类型	订货号
功能扩展	为 C4000 Standard、Advanced、Palletizer、En Exit 和 Fusion 扩展技术参数中列出的功能，例如针对 C4000 Standard 和 Advanced 的旁路、工作模式切换或附加 PSDI 模式。	安全光幕 C4000	UE402	1023577

SICK 概览

SICK 是工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。独特的产品和服务范围为安全有效地控制流程创造良好的基础，防止发生人身事故并且避免环境污染。

我们在诸多领域拥有丰富的经验，熟知其流程和要求。这样我们就可以用智能传感器为客户提供其所需。在欧洲、亚洲和北美洲的应用中心，我们会根据客户的需求测试并优化系统解决方案。SICK 是值得您信赖的供应商和研发合作伙伴。

周密的服务更加完善我们的订单：SICK 全方位服务在机器整个寿命周期中提供帮助并保证安全性和生产率。

这对我们来说就是“传感智能”。

与您全球通行：

联系人以及其它分公司所在地 ➔ www.sick.com