



SBO-02C12-SF

Y- und T-Verteiler

STECKVERBINDER UND LEITUNGEN

SICK
Sensor Intelligence.



Abbildung kann abweichen



Bestellinformationen

Typ	Artikelnr.
SBO-02C12-SF	6041320

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → www.sick.com/Y-_und_T-Verteiler

Technische Daten im Detail

Technische Daten

Anschlussart Kopf A	Stecker, M12, 5-polig, A-codiert
Anschlussart Kopf B	Dose, M12, 4-polig, A-codiert
Anschlussart Kopf C	Dose, M12, 4-polig, A-codiert
Leiterquerschnitt	0,14 mm ²
Gehäusematerial	TPU
Gehäusefarbe	Orange
Material, Rändelmutter	Zinkdruckguss, Teflon beschichtet (B), Zinkdruckguss, vernickelt (C)
Abschirmung Kopf	Ungeschirmt
Abschirmung	Ungeschirmt
Bemessungsspannung	≤ 36 V DC
Strombelastbarkeit	4 A
Hinweis	SICK A (C), SICK B (A), SICK C (B), (*) Original Belegung
Betriebstemperatur	-25 °C ... +90 °C
Schutzart	IP67
Beschreibung	Zur Zusammenführung zweier Signale auf eine Leitung
Betriebstemperatur	Kopf -25 °C ... +90 °C

Klassifikationen


ECLASS 5.0	27279201
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 6.0	27279201
ECLASS 6.2	27279201
ECLASS 7.0	27279201
ECLASS 8.0	27279201
ECLASS 8.1	27279201
ECLASS 9.0	27440108
ECLASS 10.0	27440108
ECLASS 11.0	27440108
ECLASS 12.0	27440108

ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585
ETIM 7.0	EC002585
ETIM 8.0	EC002585
UNSPSC 16.0901	31163032

Zertifikate


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
China RoHS	✓

Maßzeichnung



Maße in mm

Anschlussschema



SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforderungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität.

Das ist für uns „Sensor Intelligence.“

WELTWEIT IN IHRER NÄHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte → www.sick.com