




YF2A28-020XXXLEAX Y-Verteiler

Y- und T-Verteiler

STECKVERBINDER UND LEITUNGEN

SICK
Sensor Intelligence.



Bestellinformationen

Typ	Artikelnr.
YF2A28-020XXXXLEAX Y-Verteiler	6048329

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → www.sick.com/Y-_und_T-Verteiler



Technische Daten im Detail

Technische Daten

Anschlussart Kopf A	Dose, M12, 8-polig, A-codiert
Anschlussart Kopf B	Offenes Leitungsende
Anschlussart Kopf C	Offenes Leitungsende
Anschlussleitung	2 m, PUR
Leitungsmaterial	PUR
Leiterquerschnitt	0,25 mm²
Gehäusematerial	PUR
Material, Rändelmutter	Zinkdruckguss, vernickelt
Abschirmung	Geschirmt
Biegeradius	
In bewegtem Zustand	57 mm
Schutzart	IP65 / IP67
Beschreibung	Zur Aufteilung von Signalen und Spannungsversorgung an DX100 & DX1000
Betriebstemperatur	
In bewegtem Zustand	-5 °C ... +70 °C
Bei fester Verlegung	-40 °C ... +80 °C

Zertifikate


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
China RoHS	✓

Klassifikationen

ECLASS 5.0	27279201
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 6.0	27279201
ECLASS 6.2	27279201
ECLASS 7.0	27279201
ECLASS 8.0	27279201
ECLASS 8.1	27279201
ECLASS 9.0	27440108


ECLASS 10.0	27440108
ECLASS 11.0	27440108
ECLASS 12.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585
ETIM 7.0	EC002585
ETIM 8.0	EC002585
UNSPSC 16.0901	31163032

PIN-Belegung



- ① weiß
- ② braun
- ③ grün
- ④ gelb
- ⑤ grau
- ⑥ rosa
- ⑦ blau
- ⑧ rot

Anschlussschema



- ① weiß
- ② braun
- ③ grün
- ④ gelb
- ⑤ grau
- ⑥ rosa
- ⑦ blau
- ⑧ rot

SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforderungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität.

Das ist für uns „Sensor Intelligence.“

WELTWEIT IN IHRER NÄHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte → www.sick.com