



SLT060-OB010J700

Optische Signalgeber

SIGNALGEBER

SICK
Sensor Intelligence.



Bestellinformationen

Typ	Artikelnr.
SLT060-0B010J700	6075938

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → www.sick.com/Optische_Signalgeber



Technische Daten im Detail

Merkmale

Produktsegment	Signalgeber
Produkt	Optische Signalgeber
Produktausführung	SLT060
Weitere Funktionen	IO-Link Signalleuchte Parametrierung über IO-Link Einfache Konfiguration direkt über die Bedienoberfläche SOPAS ET, dem Engineering Tool von SICK
Beschreibung	IO-Link Signalleuchte
Optische Anzeigen	1 LED grün für die IO-Link Kommunikation
Dimmfunktion	Ja
Schutzart	IP65
Leistungsaufnahme	≤ 5 W
Versorgungsspannung	18 V DC ... 30 V DC
Betriebstemperatur	-25 °C ... +50 °C
Lagertemperatur	-30 °C ... +60 °C
Gewicht	590 g

Zertifikate


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓

Klassifikationen

ECLASS 5.0	27371220
ECLASS 5.1.4	27371220

ECLASS 6.0	27371220
ECLASS 6.2	27371220
ECLASS 7.0	27371220
ECLASS 8.0	27371220
ECLASS 8.1	27371220
ECLASS 9.0	27371220
ECLASS 10.0	27371220
ECLASS 11.0	27371220
ECLASS 12.0	27371220
ETIM 5.0	EC000232
ETIM 6.0	EC000232
ETIM 7.0	EC000232
ETIM 8.0	EC000232
UNSPSC 16.0901	39121107

Maßzeichnung



Maße in mm

- ① Abdeckung
- ② LED-Segmentanzeige
- ③ Status-LED IO-Link
- ④ Befestigungsmutter (1 x); SW 46, Polycarbonat (PC)
- ⑤ Summer SLB060-OB010K700 (optionales Zubehör)
- ⑥ Anschluss IO-Link, Stecker, M12, 5-polig
- ⑦ Gewinde 1/2"

SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforderungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität.

Das ist für uns „Sensor Intelligence.“

WELTWEIT IN IHRER NÄHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte → www.sick.com