



## ICL280-F202S01

Éclairages

RÉFLECTEURS ET OPTIQUE

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## informations de commande

type	référence
ICL280-F202S01	1057645

Autres modèles d'appareil et accessoires → [www.sick.com/Éclairages](http://www.sick.com/Éclairages)



## caractéristiques techniques détaillées

## Caractéristiques

<b>Segment de produits</b>	Réflecteurs et optique
<b>Produit</b>	Éclairages
<b>Version du produit</b>	LED
<b>Description</b>	Éclairage circulaire, spot champ clair, couleur d'éclairage infrarouge, distance d'éclairage 0,2 m à 1,1 m
<b>Classe LED</b>	Groupe de risque 1 (risque faible, IEC62471 : 2006)
<b>Puissance absorbée</b>	≤ 5 W
<b>Température de service</b>	0 °C ... +40 °C <sup>1)</sup>
<b>Température de stockage</b>	-25 °C ... +70 °C <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Humidité relative : 93 %.

## Certifications


<b>EU declaration of conformity</b>	✓
<b>UK declaration of conformity</b>	✓
<b>ACMA declaration of conformity</b>	✓
<b>China RoHS</b>	✓

## Classifications

<b>ECLASS 5.0</b>	27110635
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27110635
<b>ECLASS 6.0</b>	27110635
<b>ECLASS 6.2</b>	27110635
<b>ECLASS 7.0</b>	27110635
<b>ECLASS 8.0</b>	27110635
<b>ECLASS 8.1</b>	27110635
<b>ECLASS 9.0</b>	27110635
<b>ECLASS 10.0</b>	27110635
<b>ECLASS 11.0</b>	27110635

<b>ECLASS 12.0</b>	27110635
<b>ETIM 5.0</b>	EC000996
<b>ETIM 6.0</b>	EC000996
<b>ETIM 7.0</b>	EC000996
<b>ETIM 8.0</b>	EC000996
<b>UNSPSC 16.0901</b>	39101628

### Diagramme des zones de lecture



## SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

**C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.**

## DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → [www.sick.com](http://www.sick.com)