



RE20-SP

Accessoires de montage

TECHNIQUE DE FIXATION

SICK
Sensor Intelligence.



informations de commande

type	référence
RE20-SP	1060291

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/Accessoires_de_montage



caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques

Groupe d'accessoires	Technique de fixation
Famille d'accessoires	Accessoires de montage
Unité d'emballage	10 pièce
Description	Entretoise pour RE2

Certifications

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
China RoHS	✓

Classifications

ECLASS 5.0	27279202
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 6.0	27279202
ECLASS 6.2	27279202
ECLASS 7.0	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 8.1	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ETIM 5.0	EC002024
ETIM 6.0	EC002024
ETIM 7.0	EC002024
ETIM 8.0	EC002024
UNSPSC 16.0901	32131023

Technical drawing of a rectangular component, showing two views: a top view and a side view. Dimensions are provided in millimeters (mm) and inches (in).

Top View Dimensions:

- Overall width: 87.5 (3.44)
- Overall height: 25 (0.98)
- Distance from top edge to centerline of top holes: 21.6 (0.85)
- Distance from bottom edge to centerline of bottom holes: 20 (0.79)
- Distance between centerlines of top holes: 15 (0.59)
- Distance between centerlines of bottom holes: 12 (0.47)
- Distance from centerline of top holes to centerline of top hole: 12.5 (0.49)
- Distance from centerline of bottom holes to centerline of bottom hole: 12.5 (0.49)
- Distance from centerline of top holes to centerline of bottom hole: 64.9 (2.56)
- Distance from centerline of top holes to centerline of bottom hole: 78 (3.07)
- Distance from centerline of top holes to centerline of bottom hole: 6 (0.24)
- Distance from centerline of top holes to centerline of bottom hole: 14 (0.55)
- Distance from centerline of top holes to centerline of bottom hole: 4 (0.16)
- Distance from centerline of top holes to centerline of bottom hole: 5 (0.22)

Side View Dimensions:

- Overall width: 87.5 (3.44)
- Overall height: 10.3 (0.41)
- Distance from top edge to centerline of top hole: 8 (0.31)
- Distance from bottom edge to centerline of bottom hole: 10.3 (0.41)

Notes:

- Top holes: $\varnothing 4.15$ (0.16)
- Bottom holes: $\varnothing 5.4$ (0.21)

2025-12-11 22:29:33 | Fiche technique
Sujet à modification sans préavis

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com