



BEF-KHS-N03N

Supports

TECHNIQUE DE FIXATION

SICK
Sensor Intelligence.



informations de commande

type	référence
BEF-KHS-N03N	2051619

compris dans la livraison: BEF-KHS-KH3N (1)

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/Supports

caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques


Groupe d'accessoires	Technique de fixation
Famille d'accessoires	Supports
Matériau	Acier inoxydable 1.4571 (plaqué), acier inoxydable 1.4408 (support de serrage)
Contenu de la livraison	Support de serrage universel (5322627), matériel de fixation
Description	Plaque N03N pour support de serrage universel
Convient pour	UC12 W14-2 W18-2 W18-3 W11-2 W12-3 W12-2 Laser W12G W12 Teflon W16 W24-2 Ex PowerProx W11G-2 TranspaTect W18-3 Ex W24-2 PL50A PL80A PL40A P250
Type de fixation	Plaque de fixation

Classifications

ECLASS 5.0	27279202
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 6.0	27279202
ECLASS 6.2	27279202
ECLASS 7.0	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 8.1	27279202
ECLASS 9.0	27273701

ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ETIM 5.0	EC002024
ETIM 6.0	EC002024
ETIM 7.0	EC002024
ETIM 8.0	EC002024
UNSPSC 16.0901	32131023


Plan coté



Dimensions en mm (inch)

BEF-KHS-KH3

Plan coté



Dimensions en mm (inch)

accessoires recommandés

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/Supports

	description succincte	type	référence
technique de fixation			
	<ul style="list-style-type: none"> Description: Barre de montage, droite, 300 mm, acier inoxydable Matériau: Acier inoxydable Détails: Acier inoxydable (1.4571) 	BEF-MS12G-NB	4058915

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com