



## BEF-KHS-N02NS02

Supports

TECHNIQUE DE FIXATION

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## informations de commande

type	référence
BEF-KHS-N02NS02	2071968

**compris dans la livraison:** BEF-KHS-KH1 (1)Autres modèles d'appareil et accessoires → [www.sick.com/Supports](http://www.sick.com/Supports)

illustration non contractuelle

## caractéristiques techniques détaillées

## Caractéristiques


<b>Groupe d'accessoires</b>	Technique de fixation
<b>Famille d'accessoires</b>	Supports
<b>Matériau</b>	Acier inoxydable 1.4571 (plaqué), acier galvanisé (support de serrage)
<b>Contenu de la livraison</b>	Support de serrage universel (2022726), matériel de fixation
<b>Description</b>	Correspond à BEF-KHS-N02N cependant avec une entretoise modifiée BEF-KHS-KH1
<b>Convient pour</b>	W4S-3 Inox W4S-3 Inox Glass W9 W11-2 W12-3 W12-2 Laser W12G W12 Teflon W16 W250 W250-2 PowerProx W11G-2 TranspaTect UC12 P250 G6 Inox W4SL-3V W4SLG-3V W4SL-3H
<b>Type de fixation</b>	Plaque de fixation

## Classifications

<b>ECLASS 5.0</b>	27279202
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27279202
<b>ECLASS 6.0</b>	27279202
<b>ECLASS 6.2</b>	27279202
<b>ECLASS 7.0</b>	27279202
<b>ECLASS 8.0</b>	27279202
<b>ECLASS 8.1</b>	27279202


<b>ECLASS 9.0</b>	27273701
<b>ECLASS 10.0</b>	27273701
<b>ECLASS 11.0</b>	27273701
<b>ECLASS 12.0</b>	27273701
<b>ETIM 5.0</b>	EC002024
<b>ETIM 6.0</b>	EC002024
<b>ETIM 7.0</b>	EC002024
<b>ETIM 8.0</b>	EC002024
<b>UNSPSC 16.0901</b>	32131023

### Plan coté




Dimensions en mm (inch)

## Plan coté



Dimensions en mm (inch)

## Plan coté



Dimensions en mm (inch)

## accessoires recommandés

Autres modèles d'appareil et accessoires → [www.sick.com/Supports](http://www.sick.com/Supports)

	description succincte	type	référence
technique de fixation			
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Description:</b> Barre de montage, droite, 300 mm, acier inoxydable</li> <li><b>Matériau:</b> Acier inoxydable</li> <li><b>Détails:</b> Acier inoxydable (1.4571)</li> </ul>	BEF-MS12G-NB	4058915

## SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

## DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → [www.sick.com](http://www.sick.com)