



## Plaque d'adaptation S3000 sur microScan3

Accessoires de montage

TECHNIQUE DE FIXATION

**SICK**  
Sensor Intelligence.



### informations de commande

| type                                     | référence |
|--|-----------|
| Plaque d'adaptation S3000 sur microScan3 | 2085553   |

Autres modèles d'appareil et accessoires → [www.sick.com/Accessoires\\_de\\_montage](http://www.sick.com/Accessoires_de_montage)

### caractéristiques techniques détaillées


#### Caractéristiques

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Groupe d'accessoires</b>    | Technique de fixation  |
| <b>Famille d'accessoires</b>   | Accessoires de montage   |
| <b>Matériau</b>                | Acier inoxydable   |
| <b>Contenu de la livraison</b> | Plaque d'adaptation S3000 sur microScan3, 2 vis  |
| <b>Unité d'emballage</b>       | 1 pièce  |
| <b>Description</b>             | Plaque d'adaptation pour le montage du microScan3 au lieu d'un S3000. Pour l'utilisation avec un kit de fixation 1 (2015623) ou kit de fixation Heavy Duty (2080350). Pour le montage du microScan3 sur la plaque d'adaptation, il faut le kit de fixation 1a (2073851). |

#### Classifications

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>ECLASS 5.0</b>     | 27279202 |
| <b>ECLASS 5.1.4</b>   | 27279202 |
| <b>ECLASS 6.0</b>     | 27279202 |
| <b>ECLASS 6.2</b>     | 27279202 |
| <b>ECLASS 7.0</b>     | 27279202 |
| <b>ECLASS 8.0</b>     | 27279202 |
| <b>ECLASS 8.1</b>     | 27279202 |
| <b>ECLASS 9.0</b>     | 27273701 |
| <b>ECLASS 10.0</b>    | 27273701 |
| <b>ECLASS 11.0</b>    | 27273701 |
| <b>ECLASS 12.0</b>    | 27273701 |
| <b>ETIM 5.0</b>       | EC002024 |
| <b>ETIM 6.0</b>       | EC002024 |
| <b>ETIM 7.0</b>       | EC002024 |
| <b>ETIM 8.0</b>       | EC002024 |
| <b>UNSPSC 16.0901</b> | 32131023 |




### Plan coté



Dimensions en mm (inch)

### accessoires recommandés

Autres modèles d'appareil et accessoires → [www.sick.com/Accessoires\\_de\\_montage](http://www.sick.com/Accessoires_de_montage)

|   | description succincte  | type                          | référence |
|---|--|-------------------------------|-----------|
| technique de fixation   |  |                               |           |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Description:</b> Équerre de fixation, modèle lourd, avec capot de protection, pour montage au sol, réglage sur les axes longitudinal et transversal avec rotule, réglage de la hauteur possible. Angle d'inclinaison <math>\pm 5^\circ</math>. Des fixations supplémentaires ne sont pas nécessaires.</li> <li><b>Matériau:</b> Acier</li> <li><b>Détails:</b> Acier, peint (RAL 1021)</li> <li><b>Couleur:</b> RAL 1021 (jaune colza)</li> <li><b>Unité d'emballage:</b> 1 pièce</li> </ul> | Kit de fixation charge élevée | 2080350   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Description:</b> Équerre de fixation pour montage direct par l'arrière, au mur ou sur la machine, pas de réglage possible</li> <li><b>Matériau:</b> Aluminium</li> <li><b>Détails:</b> Aluminium</li> <li><b>Unité d'emballage:</b> 1 pièce</li> </ul>   | Kit de fixation 1             | 2015623   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Description:</b> Équerre de fixation pour montage</li> <li><b>Matériau:</b> Acier inoxydable</li> <li><b>Détails:</b> Acier inoxydable V2A (1.4301), Revêtement en poudre IGP-DURA face 5803A</li> <li><b>Couleur:</b> RAL 9005 (noir)</li> <li><b>Unité d'emballage:</b> 1 pièce</li> </ul>   | Kit de fixation 1a            | 2073851   |

## SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

**C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.**

## DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → [www.sick.com](http://www.sick.com)