



## BEF-KHZPF125MPA

Supports

TECHNIQUE DE FIXATION

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## informations de commande

type	référence
BEF-KHZPF125MPA	2086750

Autres modèles d'appareil et accessoires → [www.sick.com/Supports](http://www.sick.com/Supports)

## caractéristiques techniques détaillées


## Caractéristiques

<b>Groupe d'accessoires</b>	Technique de fixation
<b>Famille d'accessoires</b>	Supports
<b>Matériau</b>	Acier inoxydable V2A
<b>Dimensions (l x H x L)</b>	10 mm x 22,5 mm x 63,7 mm
<b>Description</b>	Adaptateur de capteur DSBC-125
<b>Convient pour</b>	MPA-107 mm ... 251 mm (plage de mesure du capteur), 2 (nombre d'équerres recommandé) MPA-287 mm ... 431 mm (plage de mesure du capteur), 3 (nombre d'équerres recommandé) MPA-467 mm ... 647 mm (plage de mesure du capteur), 4 (nombre d'équerres recommandé) MPA-683 mm ... 791 mm (plage de mesure du capteur), 5 (nombre d'équerres recommandé) MPA-827 mm ... 1007 mm (plage de mesure du capteur), 6 (nombre d'équerres recommandé)
<b>Type de fixation</b>	Adaptateur

## Classifications

<b>ECLASS 5.0</b>	27279202
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27279202
<b>ECLASS 6.0</b>	27279202
<b>ECLASS 6.2</b>	27279202
<b>ECLASS 7.0</b>	27279202
<b>ECLASS 8.0</b>	27279202
<b>ECLASS 8.1</b>	27279202
<b>ECLASS 9.0</b>	27273701
<b>ECLASS 10.0</b>	27273701
<b>ECLASS 11.0</b>	27273701
<b>ECLASS 12.0</b>	27273701
<b>ETIM 5.0</b>	EC002024
<b>ETIM 6.0</b>	EC002024
<b>ETIM 7.0</b>	EC002024
<b>ETIM 8.0</b>	EC002024

Plan coté



Dimensions en mm (inch)

① Adaptateur de capteur

② vis de fixation diam. 2,0 pour capteur

③ vis de fixation diam. 2,0 pour vérin

		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
2086744	BEF-KHZPF032MPA	43,4	16,9	10
2086745	BEF-KHZPF040MPA	48,9	16,9	10
2086746	BEF-KHZPF050MPA	51,7	16,9	10
2086747	BEF-KHZPF063MPA	53,1	16,9	10
2086748	BEF-KHZPF080MPA	58,4	16,9	10
2086749	BEF-KHZPF100MPA	59,8	17,0	10
2086750	BEF-KHZPF125MPA	63,7	22,5	10

## SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

## DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → [www.sick.com](http://www.sick.com)