



DOL-1208-G05MAD3

Câbles pour capteurs-actionneurs

CONNECTEURS ET CÂBLES

SICK
Sensor Intelligence.



informations de commande

type	référence
DOL-1208-G05MAD3	2121359

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/Câbles_pour_capteurs-actionneurs



caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques techniques

Mode de raccordement tête A	Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit	
Mode de raccordement tête B	Extrémité de câble ouverte	
Raccordement	Extrémité de câble ouverte	
Matériau, connecteur	TPU	
Couleur, connecteur	Noir	
Matériau, écrou moleté	Laiton nickelé	
Couple de serrage	0,5 Nm	
Câble	5 m, 8 fils, PUR, sans halogène	
Matériau, gaine	PUR, sans halogène	
Couleur, gaine	Noir	
Diamètre de câble	7 mm	
Section du conducteur	0,25 mm ² , 4 x 2 x 0,25 mm ²	
Blindage	Blindé	
Rayon de courbure	En mouvement	> 10 x diamètre de câble
		> 5 x diamètre de câble
Cycle de pliage	> 2.000.000	
Tension de mesure	≤ 36 V AC/DC	
Charge électrique	≤ 2 A	
Type de signal	Incrémental, SSI	
Indice de protection	IP67	
Température de service	En mouvement	-25 °C ... +80 °C
		-50 °C ... +80 °C
		Tête -25 °C ... +80 °C


Certifications

EU declaration of conformity	✓
China RoHS	✓

Classifications

ECLASS 5.0	19030312
ECLASS 5.1.4	19030312
ECLASS 6.0	27060304
ECLASS 6.2	27060304
ECLASS 7.0	27060304
ECLASS 8.0	27060304
ECLASS 8.1	27060304
ECLASS 9.0	27060304
ECLASS 10.0	27060304
ECLASS 11.0	27060304
ECLASS 12.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604

Plan coté



Dimensions en mm (inch)

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com