



## KUP-1012-B

Accouplements d'arbre

ADAPTATEUR POUR AXE

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## informations de commande

type	référence
KUP-1012-B	5312984

Autres modèles d'appareil et accessoires → [www.sick.com/Accouplements\\_d'arbre](http://www.sick.com/Accouplements_d'arbre)

## caractéristiques techniques détaillées

## Caractéristiques



<b>Segment de produits</b>	Adaptateur pour axe
<b>Produit</b>	Accouplements d'arbre
<b>Diamètre de l'axe D1</b>	10 mm
<b>Diamètre de l'axe D2</b>	12 mm
<b>Longueur</b>	29 mm
<b>Vitesse maximale</b>	10.000 min <sup>-1</sup>
	± 0,25 mm
	± 0,4 mm
	± 4°
	120 Ncm
<b>Description</b>	Accouplement à soufflet, diamètre d'arbre 10 mm / 12 mm, décalage d'arbre maximum : radial +/- 0,25 mm, axial +/- 0,4 mm, angulaire +/- 4°; vitesse max. 10.000 tpm, -30 °C à +120 °C, couple max. 120 Ncm ; matériau : soufflet en acier inoxydable, moyeux en aluminium

## Classifications

<b>ECLASS 5.0</b>	23031090
<b>ECLASS 5.1.4</b>	23031090
<b>ECLASS 6.0</b>	23031090
<b>ECLASS 6.2</b>	23031090
<b>ECLASS 7.0</b>	23031090
<b>ECLASS 8.0</b>	23031090
<b>ECLASS 8.1</b>	23031090
<b>ECLASS 9.0</b>	23031090
<b>ECLASS 10.0</b>	23031090
<b>ECLASS 11.0</b>	23031090
<b>ECLASS 12.0</b>	23031090
<b>UNSPSC 16.0901</b>	31163014

Plan coté

Cheese-head screw  
M2.5 x 8, DIN 912 A2



Dimensions en mm (inch)

## SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

## DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → [www.sick.com](http://www.sick.com)