

SICK

DSL-1205-G02MS01

Autres connecteurs mâles et câbles

CONNECTEURS ET CÂBLES

SICK
Sensor Intelligence.



informations de commande

type	référence
DSL-1205-G02MS01	6033320

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/Autres_connecteurs_mâles_et_câbles



caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques techniques

Mode de raccordement tête A	Connecteur femelle, M12, 2 pôles, droit, Codage A				
Mode de raccordement tête B	Connecteur mâle, connecteur mâle rond, 5 pôles, droit				
Verrouillage du connecteur	Raccordement à visser				
Couleur, connecteur	Noir				
Câble	2 m, 5 fils, PVC				
Matériau, gaine	PVC				
Couleur, gaine	Gris				
Diamètre de câble	5 mm				
Section du conducteur	0,25 mm ²				
Blindage	Non blindé				
Tension de mesure	≤ 12 V AC/DC				
Tension assignée	1,2 kV				
Charge électrique	≤ 0,25 A				
Type de signal	Câble capteur / actionneur				
Version spéciale	Résistance de 10 kΩ entre la broche 3 et la broche 5 du connecteur mâle				
Indice de protection	IP40				
Température de service	<table border="0"> <tr> <td>En mouvement</td> <td>-5 °C ... +80 °C</td> </tr> <tr> <td>En position fixe</td> <td>-40 °C ... +80 °C</td> </tr> </table>	En mouvement	-5 °C ... +80 °C	En position fixe	-40 °C ... +80 °C
En mouvement	-5 °C ... +80 °C				
En position fixe	-40 °C ... +80 °C				
Résistance d'isolation	200 MΩ				

Certifications


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
China RoHS	✓

Classifications

ECLASS 5.0	19030312
ECLASS 5.1.4	19030312
ECLASS 6.0	27060304

ECLASS 6.2	27060304
ECLASS 7.0	27060304
ECLASS 8.0	27060304
ECLASS 8.1	27060304
ECLASS 9.0	27060304
ECLASS 10.0	27060304
ECLASS 11.0	27060304
ECLASS 12.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604

Plan coté



Dimensions en mm (inch)

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com