



ICL170-F222-Set01-(rood)

Belichtingen

REFLECTOREN EN OPTIEK

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
ICL170-F222-Set01-(rood)	1048476

bij levering inbegrepen: Bevestigingshoeken (1), ICL170-F222 (1), Aansluitkabel voor ICL-belichtingen (1)

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Belichtingen

Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken


Productsegment	Reflectoren en optiek
Product	Belichtingen
Productuitvoering	LED
Beschrijving	Ringbelichtingsset, helderveldbelichting voor ICR84x-2L, belichtingskleur rood, belichtingsafstand 0,2 m ... 1 m, incl. montagehoek, schroeven en aansluitkabel (2 m)
LED-klasse	Risicogroep 1 (gering risico, IEC62471 : 2006)
Opgenomen vermogen	≤ 5 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur	0 °C ... +40 °C ¹⁾
Opslagtemperatuur	-25 °C ... +70 °C ¹⁾

¹⁾ Relatieve vochtigheid: 93%.

Classificaties

ECLASS 5.0	27110635
ECLASS 5.1.4	27110635
ECLASS 6.0	27110635
ECLASS 6.2	27110635
ECLASS 7.0	27110635
ECLASS 8.0	27110635
ECLASS 8.1	27110635
ECLASS 9.0	27110635
ECLASS 10.0	27110635
ECLASS 11.0	27110635
ECLASS 12.0	27110635
ETIM 5.0	EC000996
ETIM 6.0	EC000996
ETIM 7.0	EC000996
ETIM 8.0	EC000996
UNSPSC 16.0901	39101628

Leesveldgrafiek



-  Illuminated field ICL170-F222
-  Illuminated field ICL260-F222
-  Illuminated field ICL280-F222, ICL280-F202S01
-  Illuminated field ICL300-F222, ICL300-F202S01

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com