

SICK.COM



DATASHEET

CDM420-0007

CDM
Verdelerboxen

SICK Sensor Intelligence

VERDELERBOXEN

CDM420-0007

BESTELINFORMATIE

Type	Artikelnr.
CDM420-0007	1060324

Verdere apparaatvarianten en accessoires op www.sick.com/CDM



GEDETAILEERDE TECHNISCHE SPECIFICATIES

KENMERKEN

Korte beschrijving	Modulaire aansluitmodule voor twee sensoren, 2-A-zekering
Ondersteunde producten	CLV69x RFU63x CLV61x - CLV65x RFU62x RFH6xx Lector-serie RFU65x
Ondersteunt Cloning-module (CMC)	Ja
Ondersteunt Display-module (CMD)	Ja
Ondersteunt Power-module (CMP)	Ja
Ondersteunt Fieldbus-module (CMF)	Ja (PROFIBUS DP, Ethernet, DeviceNet™)

MECHANISCH/ELEKTRISCH

Opgenomen vermogen	Opgenomen vermogen van sensor + 0,5 W
Behuizing	Polycarbonat
Isolatieklasse	IP65 ¹⁾
Beschermingsklasse	III
Gewicht	+ 800 g
Afmetingen (L x B x H)	192 mm x 167 mm x 70 mm
Scanneraansluiting	15-pins D-sub-HD-contactdoos
Servicestekker	9-pins D-sub-stekker (intern)

¹⁾ Bij gebruik van een SICK standaardaansluitkabel voor scanners.

INTERFACES

Ethernet	✓ , RS-232, TCP/IP, RS-485
	Opmerking Afhankelijk van aangesloten sensor; bovendien bijbehorende CMF veldbus-gateway nodig
Serieel	✓ , RS-232, RS-422, RS-485
	Opmerking Afhankelijk van aangesloten sensor
CAN	✓
	Opmerking Afhankelijk van aangesloten sensor
PROFIBUS DP	✓
	Opmerking Bovendien bijbehorende CMF veldbus-gateway nodig
DeviceNet™	✓
	Opmerking Bovendien bijbehorende CMF veldbus-gateway nodig
Digitale inputs	Afhankelijk van aangesloten sensor
Digitale outputs	Afhankelijk van aangesloten sensor
Optische indicatoren	5 LED
Configuratiesoftware	SOPAS ET

OMGEVINGSGEGEVENS

Bedrijfsomgevingstemperatuur	-35 °C ... +40 °C
Opslagtemperatuur	-35 °C ... +70 °C
Toegestane relatieve luchtvochtigheid	< 90 %, niet-condenserend

CERTIFICATEN

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓

Meer informatie en geschikte accessoires, toepassingsvoorbeelden en downloads zoals CAD-maatmodellen, gebruiksaanwijzingen en software vindt u onder www.sick.com/1060324



SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is een wereldwijd toonaangevende technologieonderneming voor intelligente sensoroplossingen en geïntegreerde oplossingen in de industriële automatisering. Onze technologieën stellen wereldwijd nieuwe normen en maken uw industriële processen efficiënter, veiliger en duurzamer – zowel in de logistiek als in de productie.

SICK combineert sensorintelligentie met branche-inzicht en gecertificeerde adviesdiensten. Wij bieden u de ideale basis voor schaalbare en op maat gesneden automatiseringsoplossingen en bieden u een toegevoegde waarde over de hele waardescheppingsketen. Onze nauwe samenwerking met onze klanten is meer dan alleen een belofte: samen verbeteren we de productiviteit, verhogen we de kwaliteit, beschermen we de gezondheid en veiligheid en zorgen we voor een duurzame toekomst. Met empathie en vertrouwen.

Met passie en een pioniersgeest ontwikkelt SICK al sinds 1946 innovatieve technologieën. Dankzij een wereldwijd netwerk in ca. 40 landen biedt SICK wereldwijde dekking en is ook altijd aanwezig bij u in de buurt. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Waldkirch in de buurt van Freiburg in Duitsland. Onze klanten doen hun voordeel met ons inzicht in lokale en wereldwijde eisen en behoeften, die wij vertalen naar oplossingen op maat.