



LL3-DL01

Lichtgeleiderkabel

LICHTGELEIDERSSENSOREN

SICK
Sensor Intelligence.



Afbeelding kan afwijken

Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
LL3-DL01	1068060

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Lichtgeleiderkabel

Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Apparaattype	Lichtgeleiderkabel	
Werkingsprincipe	Tastersysteem	
Vorm lichtgeleiderkop	Vlakke constructie	
Applicatie	Standaard	
Compatibele glasvezelversterkers	GLL70, WLL80, WLL180, GLL170(T)	
Schakelafstand max.	Afhankelijk van de gebruikte lichtgeleiderversterker	
Lichtgeleiderkop		
	Openingshoek	60 °
	Geïntegreerde lens	Nee
	Compatibiliteit voorzetlensen	Nee
Glasvezel		
	Adapter-eindhulzen nodig	Nee

Mechanica

Lichtgeleiderkop	Lichtuitgang	Axiaal
Glasvezel	Lichtgeleiderkabellengte	3.490 mm
	Dynamische flexibiliteit (robotica)	Nee
	Buitendiameter, aansluiting lichtgeleiderkabel	2,2 mm
	Vezelordening	Multifiber
	Kernstructuur	Multifiber
Gewicht		13 g

Schakelafstanden met GLL170

Bedrijfsmodus 250 µs	94 mm
-----------------------------	-------

Schakelafstanden met GLL170T

Bedrijfsmodus 50 µs	77 mm
Bedrijfsmodus 250 µs	162 mm

Classificaties

ECLASS 5.0	27270905
ECLASS 5.1.4	27270905

ECLASS 6.0	27270905
ECLASS 6.2	27270905
ECLASS 7.0	27270905
ECLASS 8.0	27270905
ECLASS 8.1	27270905
ECLASS 9.0	27270905
ECLASS 10.0	27270905
ECLASS 11.0	27270905
ECLASS 12.0	27270905
ETIM 5.0	EC002651
ETIM 6.0	EC002651
ETIM 7.0	EC002651
ETIM 8.0	EC002651
UNSPSC 16.0901	39121528

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com