


LL3-TX0405

Lichtgeleiderkabel

LICHTGELEIDERSSENSOREN

SICK
Sensor Intelligence.



Afbeelding kan afwijken

Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
LL3-TX0405	1072927

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Lichtgeleiderkabel

Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Apparaattype	Lichtgeleiderkabel	
Werkingsprincipe	Zender-ontvangersysteem, bestaande uit een zender en een ontvanger	
Vorm lichtgeleiderkop	Schroefdraadhuls	
Schakelafstand max.	Afhankelijk van de gebruikte lichtgeleiderversterker	
Lichtgeleiderkop	Openingshoek	11°
	Geïntegreerde lens	Ja
	Compatibiliteit voorzetlensen	Nee
Glasvezel	Lichtgeleider inkortbaar	✓
	Adapter-eindhulzen nodig	Nee
Bij levering inbegrepen	Bevestiging, 4 x zeskantmoer M12, snijapparaat lichtgeleiders FC (5304141)	

Mechanica

Lichtgeleiderkop	Draaddiameter (behuizing)	M12
	Glasvezel	
	Buitendiameter, aansluiting lichtgeleiderkabel	2,2 mm
	Vezelordening	Singlefiber
	Kernstructuur	Singlefiber
Gewicht		37 g

Schakelafstanden met GLL170

Bedrijfsmodus 250 µs	8.800 mm
-----------------------------	----------

Schakelafstanden met GLL170T

Bedrijfsmodus 50 µs	9.300 mm
Bedrijfsmodus 250 µs	9.600 mm

Classificaties

ECLASS 5.0	27270905
ECLASS 5.1.4	27270905
ECLASS 6.0	27270905
ECLASS 6.2	27270905

ECLASS 7.0	27270905
ECLASS 8.0	27270905
ECLASS 8.1	27270905
ECLASS 9.0	27270905
ECLASS 10.0	27270905
ECLASS 11.0	27270905
ECLASS 12.0	27270905
ETIM 5.0	EC002651
ETIM 6.0	EC002651
ETIM 7.0	EC002651
ETIM 8.0	EC002651
UNSPSC 16.0901	39121528

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com