

# MB1-BS00

MB1

MECHANISCHE GRENDELS

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
MB1-BS00	1091286

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → [www.sick.com/MB1](http://www.sick.com/MB1)

## Gedetailleerde technische specificaties

### Kenmerken

<b>Beschrijving</b>	Complete set bestaande uit deurvergrendeleenheid met korte frameplaat en adapter voor actuator
<b>Inbouwtolerantie (horizontaal)</b>	3 mm ... 30 mm
<b>Uitvoering</b>	
Ontgrendelknop/ANSI-conform vergrendelmecanisme	-
Vluchtontgrendeling	-
Frameplaat met grendelfunctie	-
<b>Geschikt voor</b>	Contactloze veiligheidsschakelaars RE1, STR1
<b>Leveringsomvang</b>	Deurvergrendeleenheid Korte frameplaat Adapter voor actuatormontage (MB1-BRNC) Veiligheidsschroeven voor de installatie van de meegeleverde adapter Montagehandleiding

### Mechanica


<b>Gewicht</b>	1,357 kg
<b>Materiaal</b>	
Greep	VISTAL®
Deurvergrendeleenheid	Staal, verzinkt
Schuifgeleidingen, basisplaat, frameplaat	Aluminium (gecoat) Polyketone

### Classificaties

<b>ECLASS 5.0</b>	27279202
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27279202
<b>ECLASS 6.0</b>	27279202
<b>ECLASS 6.2</b>	27279202
<b>ECLASS 7.0</b>	27279202
<b>ECLASS 8.0</b>	27279202
<b>ECLASS 8.1</b>	27279202
<b>ECLASS 9.0</b>	27273701
<b>ECLASS 10.0</b>	27273701
<b>ECLASS 11.0</b>	27273701
<b>ECLASS 12.0</b>	27273701

<b>ETIM 5.0</b>	EC002594
<b>ETIM 6.0</b>	EC002594
<b>ETIM 7.0</b>	EC002594
<b>ETIM 8.0</b>	EC002594
<b>UNSPSC 16.0901</b>	31161606

Maattekening



Afmetingen in mm (inch)

## SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

**Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.**

## WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → [www.sick.com](http://www.sick.com)