





MB1-BL00

MB1

MECHANISCHE GRENDELS

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
MB1-BL00	1091788

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/MB1

Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Beschrijving	Complete set bestaande uit deurvergrendeleenheid met lange frameplaat en adapter voor actuator
Inbouwtolerantie (horizontaal)	3 mm ... 30 mm
Uitvoering	
Ontgrendelknop/ANSI-conform vergrendelmecanisme	–
Vluchtontgrendeling	–
Frameplaat met grendelfunctie	–
Geschikt voor	Veiligheidsvergrendelingen i10 Lock (met actuator iE10-S4) i110 Lock (met actuator iE15-S1) TR110 Lock (met actuator TR110-XAS)
Leveringsomvang	Deurvergrendeleenheid Lange frameplaat Adapter voor de montage van de actuator (MB1-BRNC, MB1-BRLK) Veiligheidsschroeven voor de installatie van de meegeleverde adapter Montagehandleiding

Mechanica


Gewicht	1,583 kg
Materiaal	
Greep	VISTAL®
Deurvergrendeleenheid	Staal, verzinkt
Schuifgeleidingen, basisplaat, frameplaat	Aluminium (gecoat)
	Polyketone

Classificaties

ECLASS 5.0	27279202
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 6.0	27279202
ECLASS 6.2	27279202
ECLASS 7.0	27279202
ECLASS 8.0	27279202

ECLASS 8.1	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ETIM 5.0	EC002594
ETIM 6.0	EC002594
ETIM 7.0	EC002594
ETIM 8.0	EC002594
UNSPSC 16.0901	31161606

Maattekening



Afmetingen in mm (inch)

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com