





ICI890-23010

Belichtingen

REFLECTOREN EN OPTIEK

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
ICI890-23010	1098818

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Belichtingen



Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Productsegment	Reflectoren en optiek
Product	Belichtingen
Productuitvoering	LED
Toepassingsgebied	Binnen
Beschrijving	Belichting voor ICD89x, lengte 1.150 mm
Lichtbron	Zichtbaar rood licht, 630 nm
LED-klasse	Risicogroep 1
Opgenomen vermogen	≤ 5 W
Voedingsspanning	24 V DC, ± 20 % ¹⁾
Aansluitingen	M12
Bedrijfsomgevingstemperatuur	0 °C ... +50 °C
Opslagtemperatuur	-20 °C ... +70 °C
Toegestane relatieve luchtvochtigheid	95 %, niet-condenserend
Omgevingscondities	Vervuilingsgraad 2 (EN 61010-1)
Toepassingshoogte (boven NAP)	< 2.000 m
Gewicht	20,5 kg

¹⁾ ES1 volgens EN62368-1 of SELV volgens EN 60950-1 (elk volgens de momenteel geldende norm).

Certificaten

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓

Classificaties

ECLASS 5.0	27110635
ECLASS 5.1.4	27110635
ECLASS 6.0	27110635
ECLASS 6.2	27110635
ECLASS 7.0	27110635
ECLASS 8.0	27110635

ECLASS 8.1	27110635
ECLASS 9.0	27110635
ECLASS 10.0	27110635
ECLASS 11.0	27110635
ECLASS 12.0	27110635
ETIM 5.0	EC000996
ETIM 6.0	EC000996
ETIM 7.0	EC000996
ETIM 8.0	EC000996
UNSPSC 16.0901	39101628

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com