



Upgradekit MSL met MSM naar M4000 Advanced met UE403 4/220

Upgradekit MSL naar M4000

VEILIGHEIDSFOTOCELLEN

SICK
Sensor Intelligence.

Upgradekit MSL met MSM naar M4000 Advanced met UE403 4/220 | Upgradekit MSL naar M4000

VEILIGHEIDSFOTOCELLEN



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
Upgradekit MSL met MSM naar M4000 Advanced met UE403 4/220	1083690

bij levering inbegrepen: M40E-042203RB0 (1), M40S-042203AA0 (1), Adapter MSL/M4000 Advanced Receiver (1), Adapter MSL/M4000 Advanced Sender (1), UE403-A0930 (1), YF2A15-010UB5M2A15 (1)

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Upgradekit_MSL_naar_M4000

Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Vervangt	MSL/MSM ¹⁾
Reikwijdte	0,5 m ... 70 m, Configureerbaar ²⁾
Straalafstand resp. resolutie	220 mm ³⁾
Aantal stralen	4
Responstijd	10 ms

¹⁾ Bij muting-toepassingen waarvoor de MSL met MSM-module is toegepast, moet de M4000 Advanced met UE403 voor de vervanging worden gebruikt. De in de MSL Upgradekit begrepen M4000-Advanced-modellen hebben geen ingebouwde LED-muting-Lamp.

²⁾ Bij de M4000 is de reikwijdte configureerbaar. Daarom vervangt ze zowel MSL-systemen met korte als met lange reikwijdte.

³⁾ Voor de vervanging van een MSL met 4 stralen en 120 mm straalafstand is er geen expliciete upgradekit. Aanbevolen worden de upgradekits M4000 met 4 stralen en 220 mm straalafstand of M4000 met 3 stralen en 220 mm straalafstand.

Certificaten

China RoHS	✓
-------------------	---

Classificaties

ECLASS 5.0	27272703
ECLASS 5.1.4	27272703
ECLASS 6.0	27272703
ECLASS 6.2	27272703
ECLASS 7.0	27272703
ECLASS 8.0	27272703
ECLASS 8.1	27272703
ECLASS 9.0	27272703
ECLASS 10.0	27272703
ECLASS 11.0	27272703
ECLASS 12.0	27272703
ETIM 5.0	EC001832
ETIM 6.0	EC001832
ETIM 7.0	EC001832
ETIM 8.0	EC001832

UNSPSC 16.0901

46171620

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com