



ELA-1MBR11ZZEA2ZZZ

Objectieven

REFLECTOREN EN OPTIEK

SICK
Sensor Intelligence.



Afbeelding kan afwijken



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
ELA-1MBR11ZZEA2ZZZ	1118901

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Objectieven

Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Productsegment	Reflectoren en optiek
Product	Objectieven
Productuitvoering	Meer lenzen
Beschrijving	Balkbelichting
Geschikt voor	1095578 - AS30-EBM534I220A00, 1095580 - AS30-WBM534I220A00, 1095577 - AS30-EBM314I220A00, 1095587 - AS30-WBM314I220C00, 1121191 - AS30-EBM314I220C00, 1095579 - AS30-WBM314I220A00, 1095586 - AS30-EBM534I220C00, 1095585 - AS30-EBM314I220C00, 1133953 - AS30-WBM314I220C00, 1095588 - AS30-WBM534I220C00, 1121192 - AS30-EBM534I220C00
Lichtbron	LED, wit, 3.000 K
LED-klasse	Risicogroep 1 (gering risico, IEC62471 : 2008)
Stroomopname	≤ 0,5 A
Aansluitingen	Kabel met stekker M12, 5-pins, Kabel met contactdoos, M12, 5-pins, 0,5 m
Bedrijfsomgevingstemperatuur	0 °C ... +50 °C
Opslagtemperatuur	-20 °C ... +65 °C

Certificaten


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
Photobiological safety (IEC EN 62471)	✓

Classificaties

ECLASS 5.0	27110635
-------------------	----------

ECLASS 5.1.4	27110635
ECLASS 6.0	27110635
ECLASS 6.2	27110635
ECLASS 7.0	27110635
ECLASS 8.0	27110635
ECLASS 8.1	27110635
ECLASS 9.0	27110635
ECLASS 10.0	27110635
ECLASS 11.0	27110635
ECLASS 12.0	27110635
ETIM 5.0	EC000996
ETIM 6.0	EC000996
ETIM 7.0	EC000996
ETIM 8.0	EC000996
UNSPSC 16.0901	39101628

Maattekening



Afmetingen in mm (inch)

- ① Basislichaam achtergrondverlichting
- ② Kabel met contactdoos, M12, 5-pins
- ③ Kabel met stekker M12, 5-pins
- ④ Bevestigingsschroefdraad M4
- ⑤ Midden optische as

Aanbevolen accessoires

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Objectieven

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
Bevestigingstechniek			
	• Beschrijving: Houder voor eenvoudige montage van ELA externe verlichting als achtergrondverlichting. Geschikt voor alle AS30 Prime-modellen in 100 mm tastwijdte. • Materiaal: Staal • Details: Staal, verzinkt • Leveringsomvang: Reflectorhouder, schroevenset voor AS30 • Geschikt voor: AS30, ELA	SET FORK HOLDER ELA SD100	2134661
	• Beschrijving: Houder voor eenvoudige montage van ELA externe verlichting als achtergrondverlichting. Geschikt voor alle AS30 Prime-modellen met 25 mm tastwijdte. • Materiaal: Staal • Details: Staal, verzinkt • Leveringsomvang: Montagehouder, Schroevenset voor AS30 en ELA • Geschikt voor: AS30, ELA, AS30	SET FORK HOLDER ELA SD25	2134662

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com