



SYS/SPOS7VE4SASA02MS3

Safe Portal

VEILIGHEIDSSYSTEMEN VOOR GEAUTOMATISEERDE MATERIAALSTROOM

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
SYS/SPOS7VE4SASA02MS3	1119559

bij levering inbegrepen: MICS3-CBAZ55PZ1P01 (2), Bevestigingsset 2a (2), SOW/SPO-S7VE4SASA0 (1), Bevestigingsset 1a (2)

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Safe_Portal



Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Variant	Siemens S7
Producttype	Systeem (hardware en software)
Veiligheidslaserscanner	microScan3 Pro - PROFINET
Systeemvereisten	SIMATIC STEP 7 TIA Portal: V14 SP1 SIMATIC STEP 7 Safety Advanced: V14
Aansluittype	Contactdoos M12, 4-pins, D-codering
Veilige toestand bij storing	De veiligheidsgerichte halfgeleideroutputs bevinden zich in de UIT-toestand.
Veiligheidsstaak	Toegangsbeveiliging
Bedrijfsomgevingstemperatuur	-10 °C ... +50 °C
Opslagtemperatuur	-25 °C ... +50 °C
Luchtvochtigheid	90% bij 50 °C (EN 61131-2)
Voedingsspanning U_v	24 V DC (16,8 V DC ... 28,8 V DC)

Certificaten

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
China RoHS	✓

Classificaties

ECLASS 5.0	27279090
ECLASS 5.1.4	27279090
ECLASS 6.0	27279090
ECLASS 6.2	27279090
ECLASS 7.0	27279090
ECLASS 8.0	27279090
ECLASS 8.1	27279090
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27279090
ECLASS 11.0	27279090
ECLASS 12.0	27279090

ETIM 5.0	EC001449
ETIM 6.0	EC001449
ETIM 7.0	EC001449
ETIM 8.0	EC001449
UNSPSC 16.0901	32151705

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com