



# Safety Configuration Deployment - Device Model 10

Safety Designer

VEILIGHEIDSCONTROLLERS

**SICK**  
Sensor Intelligence.



### Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
Safety Configuration Deployment - Device Model 10	1144019

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → [www.sick.com/Safety\\_Designer](http://www.sick.com/Safety_Designer)

### Gedetailleerde technische specificaties

#### Kenmerken

<b>Softwarecategorie</b>	Extra software
<b>Aanduiding</b>	Safety Configuration Deployment
<b>Licentietype</b>	Bedrijfslicentie
<b>Licentiebeschrijving</b>	De bedrijfslicentie wordt gekocht in pakketten van apparaateenheden. Eén (1) apparaateenheid komt overeen met een onbeperkt aantal configuratie-overdrachten naar één (1) apparaat.
<b>Aantal gebruikseenheden</b>	10 apparaateenheden
<b>Beschrijving</b>	SICK biedt een efficiënte aanvulling op de Safety Designer Engineering Tool met de gebruiksvriendelijke Safety Configuration Deployment-software. Hiermee kunnen configuraties die al zijn gemaakt in Safety Designer snel en eenvoudig worden gekopieerd, bijgewerkt en overgezet naar veiligheidsapparaten. Dit zorgt vooral bij serieproductie voor meer efficiëntie - zowel bij de inbedrijfname van de machine als bij het onderhoud. Het overdragen van de configuraties hiervoor gebeurt intuïtief via een USB-interface of via ethernet. Bovendien kan Safety Configuration Deployment eenvoudig worden geïntegreerd in geautomatiseerde processen.
<b>Ondersteunde producten</b>	Flexi Net Flexi Compact Flexi Mobile microScan3 nanoScan3 outdoorScan3
<b>Taal</b>	Engels
<b>Leveringsomvang</b>	Ticket ter activatie van de extra software Software om te downloaden Gebruiksaanwijzing om te downloaden

#### Systeemvereisten

<b>Besturingssysteem</b>	Windows 10, versie 22H2 (x64-architectuur) Windows 11, versie 21H2 (x64-architectuur) Linux (x64-architectuur en ARM-architectuur)
<b>Aanvullende software</b>	Microsoft .NET Core 8.0

#### Classificaties

<b>ECLASS 5.0</b>	27243001
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27243101
<b>ECLASS 6.0</b>	27243101
<b>ECLASS 6.2</b>	27243101
<b>ECLASS 7.0</b>	27243101
<b>ECLASS 8.0</b>	27243101

<b>ECLASS 8.1</b>	27243101
<b>ECLASS 9.0</b>	27243101
<b>ECLASS 10.0</b>	27243101
<b>ECLASS 11.0</b>	27243101
<b>ECLASS 12.0</b>	27243101
<b>ETIM 5.0</b>	EC001449
<b>ETIM 6.0</b>	EC001449
<b>ETIM 7.0</b>	EC001449
<b>ETIM 8.0</b>	EC001449
<b>UNSPSC 16.0901</b>	32151705

## SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

**Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.**

## WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → [www.sick.com](http://www.sick.com)