




Stekkerkap slave

Overige stekkers en kabels

STEEKERS EN KABELS

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
Stekkerkap slave	2030440

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Overige_stekkers_en_kabels



Gedetailleerde technische specificaties

Technische gegevens

Aansluittype kop A	Stekker, D-Sub-HD, 15-pins, recht Contactdoos
Aansluittype kop B	Stekker, M12, 8-pins
Afscherming	Geïsoleerd
Signaaltype	CAN, Ethernet, RS-232, FSI
Isolatieklasse	IP65

Certificaten

EU declaration of conformity	✓
-------------------------------------	---

Classificaties

ECLASS 5.0	27279201
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 6.0	27279201
ECLASS 6.2	27279201
ECLASS 7.0	27440290
ECLASS 8.0	27440290
ECLASS 8.1	27440290
ECLASS 9.0	27440290
ECLASS 10.0	27440290
ECLASS 11.0	27440290
ECLASS 12.0	27440290
ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437
ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437
UNSPSC 16.0901	31163032

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com