





BEF-KHS-N04N

Houders

BEVESTIGINGSTECHNIEK

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
BEF-KHS-N04N	2051620

bij levering inbegrepen: BEF-KHS-KH3N (1)

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Houders

Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken


Accessoiregroep	Bevestigingstechniek
Accessoirefamilie	Houders
Beschrijving	Plaat N04N voor universele klemhouder, roestvast staal
Materiaal	Roestvast staal 1.4571 (plaat), Roestvast staal 1.4408 (klemhouder)
Leveringsomvang	Universele klemhouder (5322627), bevestigingsmateriaal
Te gebruiken voor	Dx50 UC12 W12G W14-2 W18-2 W23 W280 W11-2 W12-3 W12-2 Laser W12 Teflon W16 W18-3 W23-2 W24-2 W24-2 Ex W26 W27-2 Laser W27-2 W27-3 W34 W260 W280-2 PowerProx Reflex Array W11G-2 W18-3 Ex W27-3 Ex
Bevestigingswijze	Bevestigingsplaat

Classificaties

ECLASS 5.0	27279202
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 6.0	27279202

ECLASS 6.2	27279202
ECLASS 7.0	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 8.1	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ETIM 5.0	EC002024
ETIM 6.0	EC002024
ETIM 7.0	EC002024
ETIM 8.0	EC002024
UNSPSC 16.0901	32131023

Maattekening



Afmetingen in mm (inch)

Aanbevolen accessoires

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Houders

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
Bevestigingstechniek			
	• Beschrijving: Montagegastang, recht, 300 mm, roestvast staal • Materiaal: Roestvast staal • Details: Roestvast staal (1.4571)	BEF-MS12G-NB	4058915

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com