




Verbindingskabel

Overige stekkers en kabels

STEKKERS EN KABELS

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
Verbindingskabel	2067801

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Overige_stekkers_en_kabels



Gedetailleerde technische specificaties

Technische gegevens

Aansluittype kop A	Stekker, D-Sub-HD, 15-pins, recht
Aansluittype kop B	Stekker, D-Sub, 9-pins, recht
Kabel	10 m
Afscherming	Geïsoleerd
Opmerking	Voor verbinding van twee motor-feedback-splitterboxen


Certificaten

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓

Classificaties

ECLASS 5.0	19030312
ECLASS 5.1.4	19030312
ECLASS 6.0	27060304
ECLASS 6.2	27060304
ECLASS 7.0	27060304
ECLASS 8.0	27060304
ECLASS 8.1	27060304
ECLASS 9.0	27060304
ECLASS 10.0	27060304
ECLASS 11.0	27060304
ECLASS 12.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604


Maattekening



Afmetingen in mm (inch)


Artikelnummer	L1 [mm]	L1 [inch]
2067800	300 +25	11.81 +0.98
2067801	2000 +100	78.74 +3.94
2078260	10000 +500	393.70 +19.69

PIN-toewijzing



Stekker D-sub, 9-pins		Stekker D-sub, 15-pins	
Aansluitunit FX3-EBX3		Aansluitunit FX3-EBX3 of FX3-EBX4	
Pin	Aanduiding	Pin	Aanduiding
1	ENC_A+	1	ENC_A+
2	ENC_B+	6	ENC_B+
3	ENC_C+	11	ENC_C+
4	Gereserveerd	3	Gereserveerd
5	ENC_24V	13	ENC_24V
6	ENC_A-	2	ENC_A-
7	ENC_B-	7	ENC_B-
8	ENC_C-	12	ENC_C-
9	ENC_OV	8	ENC_OV

PIN-toewijzing



Stekker D-sub, 9-pins		Stekker D-sub, 15-pins	
Aansluitunit FX3-EBX3		Aansluitunit FX3-EBX3 of FX3-EBX4	
Pin	Aanduiding	Pin	Aanduiding

Stekker D-sub, 9-pins		Stekker D-sub, 15-pins	
1	ENC_A+	1	ENC_A+
2	ENC_B+	6	ENC_B+
3	ENC_C+	11	ENC_C+
4	Gereserveerd	3	Gereserveerd
5	ENC_24V	13	ENC_24V
6	ENC_A-	2	ENC_A-
7	ENC_B-	7	ENC_B-
8	ENC_C-	12	ENC_C-
9	ENC_OV	8	ENC_OV

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com