





Koker voor beschermende Heavy Duty-kast

Beschermkappen en -afdekkingen

APPARATUURBESCHERMING EN APPARATUURONDERHOUD

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
Koker voor beschermende Heavy Duty-kast	2087694

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Beschermkappen_en_afdekkingen

Gedetailleerde technische specificaties


Kenmerken

Productsegment	Apparatuurbescherming en apparatuuronderhoud
Product	Beschermkappen en -afdekkingen
Beschrijving	Stofbeschermingskoker voor beschermende Heavy Duty-kast
Materiaal	Aluminium
Gewicht	0,5 kg

Classificaties

ECLASS 5.0	27279202
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 6.0	27279202
ECLASS 6.2	27279202
ECLASS 7.0	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 8.1	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ETIM 5.0	EC000200
ETIM 6.0	EC000200
ETIM 7.0	EC000200
ETIM 8.0	EC000200
UNSPSC 16.0901	32131023

Maattekening Heavy-duty-veiligheidsbehuizing met waterkoeling en koker




Afmetingen in mm (inch)

① Heavy-duty-veiligheidsbehuizing met waterkoeling (artikelnr. 2087692)

② Koker voor heavy-duty-veiligheidsbehuizing (artikelnr. 2087694)

Maattekening Koker



Afmetingen in mm (inch)

Technical drawings of the SICK S300 sensor showing dimensions in mm and inches.

Front View:

- Width: 191 (7.52)
- Height: 185.3 (7.30)

Side View:

- Top flange height: 172 (6.77)
- Mounting bracket height: 158 (6.22)
- Base height: 13 (0.51)
- Mounting bracket width: 100 (3.94)
- Mounting bracket angle: 55°
- Base width: 20 (0.79)

Top View:

- Width: 191 (7.52)
- Height: 177 (6.97)
- Mounting bracket height: 191 (7.52)
- Mounting bracket width: 140 (5.51)
- Base width: 574 (22.60)

Bottom View:

- Width: 191 (7.52)
- Height: 177 (6.97)
- Mounting bracket height: 191 (7.52)
- Mounting bracket width: 140 (5.51)
- Base width: 574 (22.60)

Isometric View:

- Width: 191 (7.52)
- Height: 177 (6.97)
- Mounting bracket height: 191 (7.52)
- Mounting bracket width: 140 (5.51)
- Base width: 574 (22.60)

② Koker voor heavy-duty-veiligheidsbehuizing (artikelnr. 2087694)

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com