


PP4-C201110000000

Apparaatpalen

BEVESTIGINGSTECHNIEK

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
PP4-C20111000000	2139654

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Apparaatpalen

Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Beschrijving	PP4 Protective Column voor de montage van geschikte varianten van de productfamilies deTec en deTem. Beschermt de apparaten van drie zijden tegen mechanische invloeden.
Bevestigingswijze	Mechanische verankering in de bodem
Leveringsomvang	Apparaatzuil PP4 met voormonteerde afstelplaat en afneembare eindkap Vloerplaat met nivelleerlibel, fijnafstelwiel en madeschroeven M8-schroeven en onderleggingen voor bevestiging van de afstelplaat aan de vloerplaat Afstelklem Gebruiksaanwijzing om te downloaden
Spiegelhoogte	2.010,5 mm
Geschikt voor apparaatvarianten	
Veiligheidslichtgordijn deTec	Veiligheidsveldhoogte ≤ 1.800 mm
Veiligheidsfotocel deTem	Naar keuze
Compatibele houders	
FlexFix	✓
Flat-Mount	✓ ¹⁾
Swivel-Mount	✓ ¹⁾
Opties	Maakt de installatie van andere accessoires, zoals bijvoorbeeld Muting-armen mogelijk.
Muting-sensorbeveiliging links (2140187)	✓
Muting-sensorbeveiliging rechts (2140186)	✓
Muting-arm adapter (2140086)	✓
Hoogte van eerste straal boven de vloer	200 mm

¹⁾ De houders Flat-Mount en Swivel-Mount worden aan het bovenste en onderste einde van het apparaat bevestigd. Voor de montage moet daarom een overeenkomstig hoge zuil worden gekozen.

Functies

Afstellen	De complete afstelprocedure gebeurt via nivellering van de vloerplaat en draaiing van de afstelplaat aan de voet van de zuil.
Markering uitlijnhulp (–45°, 0°, 45°)	✓
Fijnafstelwiel	✓
Madeschroeven voor nivellering	✓

Waterpas voor nivelleren	✓
Kabeldoorvoer	✓

Mechanica

Materiaal		
	Zuilprofiel	Aluminium (gepoedercoat)
	Afstelplaat	Aluminium (gepoedercoat)
	Vloerplaat	Aluminium (gepoedercoat)
	Fijnafstelwiel	PA6
	Afstelklem	PA6
	Eindkap	ABS
Afmetingen		Zie maattekening
	L1	1.950 mm ¹⁾
	L2	2.010,5 mm ²⁾
	Dwarsdoorsnede zuilprofiel	101,6 mm x 81 mm
	Diameter vloerplaat	195 mm
Gewicht		9,13 kg

¹⁾ L1 = hoogte zuilprofiel.

²⁾ L2 = zuilhoogte (incl. vloerplaat, afstelplaat en eindkap).


Omgevingsgegevens

Opslagtemperatuur	-30 °C ... +70 °C
--------------------------	-------------------

Classificaties

ECLASS 5.0	27279202
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 6.0	27279202
ECLASS 6.2	27279202
ECLASS 7.0	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 8.1	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ETIM 5.0	EC001941
ETIM 6.0	EC001941
ETIM 7.0	EC001941
ETIM 8.0	EC001941
UNSPSC 16.0901	39111609

Maattekening PP4 Protective Column



Afmetingen in mm (inch)

① Fijnafstelwiel

Type	Artikelnr.	L1 = hoogte zuilprofiel	L2 = zuilhoogte (incl. vloerplaat, afstelplaat en eindkap)
PP4-C098110000000	2139645	924	984,5
PP4-C108110000000	2139646	1024	1084,5
PP4-C118110000000	2139647	1124	1184,5
PP4-C128110000000	2139649	1224	1284,5
PP4-C141110000000	2139650	1350	1410,5
PP4-C156110000000	2139651	1500	1560,5
PP4-C171110000000	2139652	1650	1710,5
PP4-C186110000000	2139653	1800	1860,5
PP4-C201110000000	2139654	1950	2010,5
PP4-C216110000000	2139655	2100	2160,5
PP4-C231110000000	2139656	2250	2310,5

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com