



DIS-IPDTACCR0000

Displaymodules

INTEGRATIEMODULE EN ADAPTER

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
DIS-IPDTACCR0000	4119630

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Displaymodules


Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Accessoiregroep	Displaymodules
Beschrijving	Digitaal display met resistief touchscreen, voor SPEETEC, incrementele encoder en meetwiel-encoder. Multifunctioneel apparaat voor gebruik als tachometer, toerenteller, pulsteller, positie-indicator, stuksteller en totaalsteller communicatie-interface: incrementele communicatie-interface detail: RS-422, RS485
Bijzonderheid	Dubbele weergave voor 2 gemeten waarden tegelijk. Puls-input in formaat A, /A, B, /B, [HTL/RS422]. Inputfrequentie tot 1 MHz. 3 controllerinputs voor HTL/PNP-signalen. 4 control-outputs. RS485-interface
Materiaal	ABS, UL 94 V-0
Elektrische aansluiting	Schroefklemmen, 1,5 mm ² / AWG16; voor puls-input, voor controllerinputs, voor control-outputs, voor RS485, voor voedingsspanning en hulpspanning
Weergave	Grafisch LCD-scherm met achtergrondverlichting; aanraakbediening
Bedrijfsspanning	18 V ... 30 V, Hulpspanning voor encoder 5/24 VDC ¹⁾
Bedrijfsomgevingstemperatuur	-20 °C ... +60 °C
Isolatieklasse mechaniek	IP65 voorzijde, IP20 achterzijde
Afmetingen (b x h x l)	96 mm x 48 mm x 116 mm


¹⁾ Stroomopname ca. 100 mA (onbelast); ompoolbeveiliging.

Maattekening



Afmetingen in mm (inch)

Instelmogelijkheden



SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com