



PL12F

Reflectoren

REFLECTOREN EN OPTIEK

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
PL12F	5327933

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Reflectoren

Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Productsegment	Reflectoren en optiek
Product	Reflectoren
Productuitvoering	Microtriple-reflectoren
Beschrijving	Microtriple, schroefbaar, geschikt voor lasersensoren
Speciale toepassingen	Geschikt voor laserfotocellen, detectie van transparante objecten met LED-fotocellen
Bevestigingswijze	Schroefbaar
Materiaal	PMMA/ABS
Bedrijfsomgevingstemperatuur	-30 °C ... +65 °C
Afmetingen (b x h x l)	13 mm x 33 mm

Certificaten

RoHS manufacturer declaration	✓
--------------------------------------	---


Classificaties

ECLASS 5.0	27279203
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 6.0	27279203
ECLASS 6.2	27279203
ECLASS 7.0	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 8.1	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467

UNSPSC 16.0901

39111827

Maattekening



Afmetingen in mm (inch)

Aanbevolen accessoires

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Reflectoren

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
apparaatbescherming en apparaatonderhoud			
	<ul style="list-style-type: none"> Beschrijving: Roestvast staal 1.4301 (SVS 304), 3 mm dikke beschermhoes Materiaal: Roestvast staal Leveringsomvang: Incl. bevestigingsmateriaal Geschikt voor: G6, KTM Core, KTM Prime, CSM, LUTM 	BEF-SG-G6-01	2069044
	<ul style="list-style-type: none"> Beschrijving: Veiligheidsbehuizing voor universele klemhouder Materiaal: Staal, Gegoten zink Leveringsomvang: Universele klemhouder (5322626), bevestigingsmateriaal Geschikt voor: W11-2, W12-3 	BEF-SG-G6-02	2083233
	<ul style="list-style-type: none"> Beschrijving: Veiligheidshoek voor vloermontage Materiaal: Roestvast staal Leveringsomvang: Incl. bevestigingsmateriaal Geschikt voor: W4S W8, W100, G6 	BEF-SW-W4S	2051497

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com