



KUP-1010-D

Askoppelingen

GOLFADAPTIE

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
KUP-1010-D	5326703

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Askoppelingen

Gedetailleerde technische specificaties


Kenmerken

Productsegment	Golfadaptie
Product	Askoppelingen
Asdiameter D1	10 mm
Asdiameter D2	10 mm
Lengte	35 mm
Maximale snelheid	3.000 min ⁻¹
	± 2,5 mm
	± 3 mm
	± 10°
	150 Ncm
Beschrijving	Dubbele lus koppeling, asdiameter 10 mm / 10 mm, maximale asverschuiving: radiaal +/- 2,5 mm, axiaal +/- 3 mm, haaks +/- 10°; max. toerental 3.000 tpm, -30° tot +80° Celsius, max. draaimoment 1,5 Nm; materiaal: polyurethaan, flens van verzinkt staal

Classificaties

ECLASS 5.0	23031190
ECLASS 5.1.4	23031190
ECLASS 6.0	23031190
ECLASS 6.2	23031190
ECLASS 7.0	23031190
ECLASS 8.0	23031190
ECLASS 8.1	23031190
ECLASS 9.0	23031190
ECLASS 10.0	23031190
ECLASS 11.0	23031190
ECLASS 12.0	23031190
UNSPSC 16.0901	31163014

Maattekening



SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com