



SLB060-OB010K700

Akoestische signaalgever

SIGNAALGEVER

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
SLB060-0B010K700	6076072

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Akoestische_signaalgever



Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Productsegment	Signaalgever
Product	Akoestische signaalgever
Beschrijving	Dit product betreft een zoemer, exclusief voor model SLT060-0B010J700.
Opgenomen vermogen	≤ 5 W

Classificaties



ECLASS 5.0	27371237
ECLASS 5.1.4	27371237
ECLASS 6.0	27371237
ECLASS 6.2	27371237
ECLASS 7.0	27371237
ECLASS 8.0	27371237
ECLASS 8.1	27371237
ECLASS 9.0	27371237
ECLASS 10.0	27371237
ECLASS 11.0	27371237
ECLASS 12.0	27371237
ETIM 5.0	EC000232
ETIM 6.0	EC000232
ETIM 7.0	EC000232
ETIM 8.0	EC000232
UNSPSC 16.0901	39121107

Certificaten

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓

ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓

Montageaanwijzingen



- ① Head cover
- ② vergrendeld'
- ③ ontgrendeld
- ④ Smart Light Buzzer

Instelmogelijkheden Instelling

Buzzer Sound /Typical Frequency	No.1	No sound	
	No.2	Continuous beep sound / 3378Hz	
	No.3	Rapid intermittent beep / 3378Hz	
	No.4	Rapid Hi-Lo / 2016Hz&3012Hz	
	No.5	Sweep sound / 1000Hz-4032Hz	
	No.6	Beep sound / 3378Hz	500ms ON / 500ms OFF
	No.7	Rapid intermittent beep / 3378Hz	500ms ON / 500ms OFF
	No.8	Rapid Hi-Lo / 2016Hz&3012Hz	500ms ON / 500ms OFF
	No.9	Sweep sound / 1000Hz-4032Hz	500ms ON / 500ms OFF

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com