



STEKKER,GE.LTG.SK 8P. M12 CAT6A IP67

Aansluitklare steekverbinder

STEKKERS EN KABELS

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
STEKKER,GE.LTG.SK 8P. M12 CAT6A IP67	6054376

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Aansluitklare_steekverbinder



Gedetailleerde technische specificaties

Technische gegevens

Aansluittype kop A	Stekker, M12, 8-pins, recht, X-gecodeerd
Aansluittechniek	Piercecon-snelaansluiting
Vergrendeling, stekker	Schroefbare aansluiting
Materiaal, stekker	Gegoten zink, vernikkeld
Kleur, stekker	Zilver
Materiaal, kartelmoeren	Gegoten zink, vernikkeld
Materiaal, afdichting	NBR
Aanhaalmoment	0,4 Nm
Kabeldoorsnede	0,14 mm ²
Toegepaste kabeldiameter	4 mm ... 8 mm
Stroombelastbaarheid	≤ 0,5 A
Signaaltype	Ethernet
Isolatieklasse	IP65 / IP67
Bedrijfstemperatuur	Kop -40 °C ... +85 °C
Verontreinigingsgraad	
Isolati weerstand	≥ 100 MΩ
Overspanningscategorie	III
Doorgangsweerstand	≤ 10 mΩ

Certificaten

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
China RoHS	✓

Classificaties

ECLASS 5.0	27279290
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 6.0	27279221

ECLASS 6.2	27279221
ECLASS 7.0	27440104
ECLASS 8.0	27440104
ECLASS 8.1	27440104
ECLASS 9.0	27440102
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
UNSPSC 16.0901	39121421

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com