



BEF-KHS-ISG6

SICK
Sensor Intelligence.



Bestellinformationen

Typ	Artikelnr.
BEF-KHS-ISG6	2075080

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → www.sick.com/

Technische Daten im Detail


Technische Daten

Zubehörgruppe	Universal-Klemmsysteme
Material	Aluminium (Klemmblock), Edelstahl (Befestigungswinkel)
Lieferumfang	Klemmblock mit Vorrichtung zur Rundstangenaufnahme, Befestigungswinkel, Befestigungsmaterial
Beschreibung	Klemmblock zur Befestigung von G6 Sensoren an Rundstangen 10 mm, klemmbar bis max. 4 mm Blechstärke

Klassifikationen

eCl@ss 5.0	27279202
eCl@ss 5.1.4	27279202
eCl@ss 6.0	27279202
eCl@ss 6.2	27279202
eCl@ss 7.0	27279202
eCl@ss 8.0	27279202
eCl@ss 8.1	27279202
eCl@ss 9.0	27273701
eCl@ss 10.0	27273701
eCl@ss 11.0	27273701
eCl@ss 12.0	27273701
ETIM 5.0	EC002024
ETIM 6.0	EC002024
ETIM 7.0	EC002024
ETIM 8.0	EC002024
UNSPSC 16.0901	32131023

Maßzeichnung (Maße in mm)



SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforderungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität.

Das ist für uns „Sensor Intelligence.“

WELTWEIT IN IHRER NÄHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte → www.sick.com