Oversigt over produktfamilier



PLG

Enkel og smart idriftsættelse

SICK
Sensor Intelligence.

PLG



Oversigt over tekniske data

Driftsområde	1,3 m / 0,35 m (typeafhængig)
Stråleafstand	30 mm 60 mm (typeafhængig)
Overvågningshøjde	60 mm ... 420 mm (typeafhængig)
Tilslutningsmåde	Ledning med stik M12, 4-polet
Kabellængde	280 mm

CE

Produktbeskrivelse

Idriftsættelse i automobil- og logistikbranchen ved hjælp af sensorer bliver nu standard. Idriftsættelse med automationslysgitteret PLG giver signifikante fordele i forhold til de klassiske, manuelle idriftsættelsesteknikker. PLG'en befinder sig på hver lagerplads og har en integreret JOB-LED til visning af pickpositionen. Udførelsen af PLG'er med reflektorbånd på den ene side sparer fysisk plads, reducerer antal skader og sænker udgifterne til installationen.

Overblik

- 360°-synlig job-LED
- Mulig rækkevidde op til 2 m
- Fleksible overvågningshøjder fra 120 mm til 420 mm
- Ufølsom for spejling og fremmedlys
- Omskiftelig job-LED: Permanent lysende eller blinkende
- Bekræfter optisk den korrekte adgang

Dine fordele

- Den integrerede JOB-LED afkorter operatørens søgetid
- Små montageudgifter takket være det smarte montagekoncept
- Høj disponibilitet takket være et integreret polarisationsfilter
- Robust aluminiumshus garanterer begrænset beskadigelse af sensoren og sparer reparationsomkostninger
- Refleksfolie på sensorsiden overflødiggør ekstra montage- og kabelføringsarbejde

Bestillingsoplysninger

Andre instrumentudførelser og tilbehør ➜ www.sick.com/PLG

Stråleafstand	Driftsområde	Overvågningshøjde	Kabellængde	Type	Varenr.
30 mm	1,3 m	120 mm	280 mm	PLG3-120F431	1028953
		210 mm	280 mm	PLG3-210F431	1028548
		270 mm	280 mm	PLG3-270F431	1029130
		360 mm	280 mm	PLG3-360F431	1029131
		420 mm	280 mm	PLG3-420F431	1029132
60 mm	0,35 m	60 mm	280 mm	PLG6-060F434	1051978

Der tages forbehold for fejl og ændringer

OVERBLIK OVER SICK

SICKer en af verdens førende producenter af intelligente sensorer og sensorløsninger til industrielle applikationer. En enestående vifte af produkter og serviceydelser skaber det perfekte grundlag for sikker og effektiv styring af processer, til beskyttelse af mennesker mod uheld og forebyggelse af miljøskader.

Vi har stor erfaring på mange områder og kender de tilhørende processer og krav. Med vore intelligente sensorer kan vi derfor levere præcis det, som vore kunder ønsker. Systemløsninger testes og optimeres med henblik på kundespecifikke ønsker i applikationscentre i Europa, Asien og Nordamerika. Alt i alt gør det os til en pålidelig leverandør og udviklingspartner.

Vort sortiment kompletteres af omfattende serviceydelser: SICK LifeTime Services supporterer under hele maskinens levetidscyklus og sørger for sikkerhed og produktivitet.

Det er, hvad vi mener med “Sensor Intelligence”.

TÆT PÅ I HELE VERDEN:

Kontaktpersoner og afdelinger ➜ www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.