Oversigt over produktfamilier



Displaymoduler

SICK
Sensor Intelligence.

Displaymoduler



Produktbeskrivelse

Displaymoduler fra SICK byder på tydelig og let læselig visning til overvågning og styring af processer, så betjeningen bliver nem og fejldiagnosen hurtig.

Bestillingsoplysninger

Andre instrumentudførelser og tilbehør ➜ www.sick.com/Displaymoduler

Beskrivelse	Type	Varenr.
Analyseenhed OD Max, 5x NPN, skal anvendes til OD25-01T1	AODG-N1	6030979
Analyseenhed OD Max, 5x NPN, skal anvendes til OD350-x, OD85-x og OD30-x	AOD-N1	6028961
Analyseenhed OD Max, 5x PNP, skal anvendes til OD25-01T1	AODG-P1	6030978
Analyseenhed OD Mini, Master, 2 x Q, stik M12, 5-polet	AOD1-MR25Q2	6054272
Analyseenhed OD Mini, OD5000 og OL1, master, 3 x Q, 1 x analog, ledning åben ende, 2 m	AOD1-MR27C4	6058195
Analyseenhed OD Mini, OD5000 og OL1, slave, 3 x Q, 1 x analog, ledning åben ende, 2 m	AOD1-SR27C4	6058196
Analyseenhed OD Mini, Slave, 1 x Q, stik M8, 4-polet	AOD1-SR24Q1	6054271
Analyseenhed OD Mini, Slave, 2 x Q, stik M12, 5-polet	AOD1-SR25Q2	6054273
Analyseenhed OD Mini, master, 2 x Q, 2 x analog, 1 x IN; ledning åben ende, 2 m	AOD1-MR27D4	6070574
Analyseenhed OD Precision, 5 x NPN	AOD5-N1	6035984
Analyseenhed OD Precision, 5 x PNP	AOD5-P1	6035985
Betjeningspanel til Inspector VSP-familien, med undtagelse af VSPI-4xxxx. Betjeningspanelet understøtter visning af billeder og resultater, receptskift og administration af Inspector-konfigurationerne. Inspector Viewer har et 100 Mbit/s Ethernet-interface og skal tilsluttes 24 V DC spændingsforsyning.	SIU2-L0011A002	2084701
Bordhus, der er velegnet til indbygning af displayenheden DIS-IPDTACCR0000	DIS-DH30M	7135599
Displayvisning med resistiv touchscreen til SPEETEC, inkrementalencoder og måle-hjulsencoder. Multifunktionsenhed til brug som speedometer, omdrejningstæller, pulstæller, til positionsvisning og som antalstæller og overordnet tæller‧Kommunikationsinterface: Inkrementalt‧kommunikationsinterface, detaljer: RS-422, RS485	DIS-IPDTACCR0000	4119630
Visualisering af læseresultaterne og læsediagnosticeringsdata	CMD400	2029466

Der tages forbehold for fejl og ændringer

OVERBLIK OVER SICK

SICKer en af verdens førende producenter af intelligente sensorer og sensorløsninger til industrielle applikationer. En enestående vifte af produkter og serviceydelser skaber det perfekte grundlag for sikker og effektiv styring af processer, til beskyttelse af mennesker mod uheld og forebyggelse af miljøskader.

Vi har stor erfaring på mange områder og kender de tilhørende processer og krav. Med vore intelligente sensorer kan vi derfor levere præcis det, som vore kunder ønsker. Systemløsninger testes og optimeres med henblik på kundespecifikke ønsker i applikationscentre i Europa, Asien og Nordamerika. Alt i alt gør det os til en pålidelig leverandør og udviklingspartner.

Vort sortiment kompletteres af omfattende serviceydelser: SICK LifeTime Services supporterer under hele maskinens levetidscyklus og sørger for sikkerhed og produktivitet.

Det er, hvad vi mener med “Sensor Intelligence”.

TÆT PÅ I HELE VERDEN:

Kontaktpersoner og afdelinger ➜ www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.