

PLG

Installazione e messa in servizio facile e intuitiva

SICK
Sensor Intelligence.



Panoramica dei dati tecnici

Campo di lavoro	1,3 m / 0,35 m (in funzione del modello)
Distanza tra i raggi	30 mm 60 mm (in funzione del modello)
Altezza di controllo	60 mm ... 420 mm (in funzione del modello)
Tipo di collegamento	Cavo con connettore maschio M12, a 4 poli
Lunghezza cavo	280 mm

Descrizione del prodotto

Nel settore automobilistico e nella logistica grazie ai sensori il commissioning sta diventando lo standard. Il commissioning delle barriere fotoelettriche automatizzate PLG offre indiscutibili vantaggi rispetto ai classici metodi manuali. PLG è collocato su ogni scomparto di deposito e monta un JOB-LED che segnala il punto di prelievo. La versione PLG con riflettore a catarifrangente laterale consente di risparmiare spazio, ridurre i danni e abbattere i costi di installazione.

In breve

- Job-LED visibile a 360°
- Possibile con distanza operativa fino a 2 m
- Altezze di sorveglianza flessibili da 120 mm a 420 mm
- Immunità alla luce riflessa e ambiente
- Job-LED regolabile: a luce fissa o lampeggiante
- Conferma ottica di accesso corretto

I vantaggi

- Il JOB-LED integrato riduce il tempo di ricerca del commissionatore
- Costi di montaggio contenuti grazie al concetto di montaggio intelligente
- Elevata disponibilità grazie al filtro polarizzato integrato
- Il robusto alloggiamento in alluminio garantisce la protezione del sensore contro il danneggiamento, facendo risparmiare sui costi di riparazione
- Il film riflettente sul lato del sensore consente di evitare oneri di montaggio e cablaggio aggiuntivi

Informazioni per l'ordine

Ulteriori esecuzioni degli apparecchi e accessori ➜ www.sick.com/PLG

Distanza tra i raggi	Campo di lavoro	Altezza di controllo	Lunghezza cavo	Tipo	Cod. art.
30 mm	1,3 m	120 mm	280 mm	PLG3-120F431	1028953
		210 mm	280 mm	PLG3-210F431	1028548
		270 mm	280 mm	PLG3-270F431	1029130
		360 mm	280 mm	PLG3-360F431	1029131
		420 mm	280 mm	PLG3-420F431	1029132
60 mm	0,35 m	60 mm	280 mm	PLG6-060F434	1051978

SICK IN BREVE

SICK è una delle principali aziende produttrici di sensori e soluzioni per l'automazione industriale. Una gamma di prodotti e di servizi unica costituisce la base perfetta per il controllo affidabile ed efficiente dei processi per proteggere le persone da incidenti e per la prevenzione dei danni ambientali.

Abbiamo una vasta esperienza in svariati settori e ne conosciamo i processi e i requisiti. In questo modo con sensori intelligenti siamo in grado di fornire ai nostri clienti esattamente ciò di cui hanno bisogno. Nei centri applicativi in Europa, Asia e Nord America le soluzioni di sistema sono testate su misura e ottimizzate. Tutto questo ci rende dei fornitori e partner di sviluppo affidabili.

A completamento della nostra offerta, proponiamo servizi globali: i SICK LifeTime Services garantiscono la sicurezza e la produttività durante l'intero ciclo di vita della macchina.

Questo per noi è “Sensor Intelligence”.

VICINO A VOI NEL MONDO:

Referenti e altre sedi → www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.