Przegląd rodziny produktów



PLG

Inteligentne i proste komisjonowanie

SICK
Sensor Intelligence.



Przegląd danych technicznych

Zasięg roboczy	1,3 m / 0,35 m (w zależności od typu)
Odstęp miedzy wiązkami	30 mm 60 mm (w zależności od typu)
Wysokość pola detekcji	60 mm ... 420 mm (w zależności od typu)
Typ przyłącza	Przewód z 4-biegunowym wtykiem M12
Długość przewodu	280 mm

CE

Opis produktu

Komisjonowanie w branży samochodowej i logistycznej za pomocą czujników należy dziś do standardów. Komisjonowanie za pomocą kurtyny pomiarowej PLG oferuje istotne zalety w stosunku do klasycznych technik komisjonowania ręcznego. Kurtynę PLG ze zintegrowaną diodą LED wskazującą pozycję pobrania umieszcza się na każdej półce magazynowej. Jednostronna taśma odbłyskowa w modelu PLG pozwala zaoszczędzić miejsce na pojemniki, zmniejsza ryzyko uszkodzeń i obniża koszty instalacji.

W skrócie

- Wskaźnik LED widoczny w obrębie 360°
- Zasięg do 2 m
- Różne wysokości pola monitorowania od 120 mm do 420 mm
- Odporność na światło odbite i zewnętrzne
- Możliwość przełączania wskaźników LED na tryb stałego świecenia lub migania
- Optyczne potwierdzenie prawidłowego pobrania

Korzyści dla użytkownika

- Zintegrowane wskaźniki LED przyspieszają czas wyszukiwania
- Niskie koszty montażu dzięki przemyślanym rozwiązaniom montażowym
- Wysoka dostępność eksploatacyjna za sprawą zintegrowanego filtra polaryzacyjnego
- Wytrzymała obudowa aluminiowa – zabezpiecza czujniki przed uszkodzeniem i obniża koszty napraw
- Folia refleksyjna do czujnika eliminuje dodatkowe nakłady związane z montażem i okablowaniem

Informacje do zamówienia

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów ➜ www.sick.com/PLG

Odstęp miedzy wiązkami	Zasięg roboczy	Wysokość pola detekcji	Długość przewodu	Typ	Nr artykułu
30 mm	1,3 m	120 mm	280 mm	PLG3-120F431	1028953
		210 mm	280 mm	PLG3-210F431	1028548
		270 mm	280 mm	PLG3-270F431	1029130
		360 mm	280 mm	PLG3-360F431	1029131
		420 mm	280 mm	PLG3-420F431	1029132
60 mm	0,35 m	60 mm	280 mm	PLG6-060F434	1051978

SICK W SKRÓCIE

Firma SICK należy do czołowych producentów inteligentnych czujników i rozwiązań wykorzystujących czujniki do zastosowań przemysłowych. Wyjątkowa gama produktów i usług stwarza idealną podstawę dla bezpiecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia środowiska.

Mamy szerokie doświadczenie w różnych branżach i znamy występujące w nich procesy oraz wymagania. Nasze inteligentne czujniki zapewniają klientom dokładnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Europie, Azji i Ameryce Północnej rozwiązania systemowe są testowane i optymalizowane pod kątem potrzeb konkretnych klientów. Wszystko to sprawia, że jesteśmy niezawodnym dostawcą i partnerem w zakresie rozwoju.

Naszą ofertę dopełniają kompleksowe usługi: rozwiązania SICK LifeTime Services wspierają klientów w trakcie całego cyklu użytkowania maszyny i dbają o bezpieczeństwo i produktywność.

Właśnie tak rozumiemy hasło „Sensor Intelligence”.

BLISKO KLIENTA NA CAŁYM ŚWIECIE:

Osoby kontaktowe i pozostałe lokalizacje ➜ www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.