


REF-AC1000-28

Отражатели

ОТРАЖАТЕЛИ И ОПТИКА

SICK
Sensor Intelligence.



информация для заказа

| тип | артикул |
|---------------|---------|
| REF-AC1000-28 | 4067881 |

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/Отражатели

подробные технические данные

Характеристики

| | |
|--------------------------------------|--|
| Сегмент продуктов | Отражатели и оптика |
| Продукт | Отражатели |
| Исполнение продукта | Светоотражающие пленки |
| Описание | Подходит для лазерных датчиков, на клейкой основе, нарезается в размер, соблюдать указания по юстировке |
| Специальные случаи применения | Подходит для лазерных фотоэлектрических датчиков, обнаружения прозрачных объектов с помощью фотоэлектрических датчиков LED |
| Вид крепления | Самоклеющийся |
| Диапазон рабочих температур | -20 °C ... +60 °C |
| Размеры (Ш x В x Д) | 28 mm x 28 mm |

Классификации


| | |
|-----------------------|----------|
| ECLASS 5.0 | 27279203 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 6.0 | 27279203 |
| ECLASS 6.2 | 27279203 |
| ECLASS 7.0 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 8.1 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| UNSPSC 16.0901 | 39111827 |

Инструкции по монтажу

When using the REF-AC1000 or REF-AC1000xx reflective tape and the P41F reflector, attention must be paid to the operating range with respect to the angle of rotation. To guarantee reliable operation, the sensor and the reflector must only be used in the following angle of rotation ranges (rotation about the light beam axis), assuming the orientation between sensor and reflector shown in the diagram.

| | | |
|------|---|------|
| 340° | — | 20° |
| 70° | — | 110° |
| 160° | — | 200° |
| 250° | — | 290° |

If the sensor is operated in another angle of rotation range when compared to the reflective tape, the reflection performance will be reduced to virtually zero.



ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com