



CDB405-001

CDB

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ

SICK
Sensor Intelligence.



информация для заказа

тип	артикул
CDB405-001	1027093

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/CDB



подробные технические данные

Характеристики

Краткое описание	Компактный соединительный модуль для ручных сканеров 5 В и ICR80x
Поддерживаемые изделия	Мобильные ручные сканеры штрихкодов ICR80x
Поддержка модуля имитации (СМС)	Нет
Поддержка модуля дисплея (СМД)	Нет
Поддержка модуля питания (СМР)	Нет
Поддержка модуля промышленной сети (СМФ)	Нет

Механика/электроника

Напряжение питания	(18 V DC ... 30 V DC)
Потребляемая мощность	4 W
Корпус	Polycarbonat
Тип защиты	IP65
Класс защиты	III
Вес	250 g
Размеры (Д x Ш x В)	124,2 mm x 113,1 mm x 53,9 mm
Подключение сканера	15-конт. гнездовой разъем D-Sub-HD
Сервисный разъем	9-конт. штекер D-Sub (внутренний)

Интерфейсы

Последовательный	✓ , RS-232, RS-422, RS-485
Примечание	В зависимости от подключенного датчика
Цифровые входы	В зависимости от подключенного датчика
Цифровые выходы	В зависимости от подключенного датчика
Оптическая индикация	6 LED
Конфигурационное ПО	SOPAS ET


Данные окружающей среды

Диапазон рабочих температур	0 °C ... +40 °C
------------------------------------	-----------------

Размеры, мм

рекомендуемые аксессуары

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/CDB

	Краткое описание	тип	артикул
Интеграционные модули и адаптеры			
	<ul style="list-style-type: none">Описание: Внешний блок памяти параметров для интеграции в CDB620/CDB650/CDM42x	CMC600-101	1042259

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com